

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5850.600

Kapslingssystem VX SE

State: 2026-06-24 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5850.600 - Kapslingsystem VX SE Rostfritt stål

Enkelskåp av rostfritt stål med stabil skåpstomme, två inbyggda montageplan, fastskruvat bakstycke och dörr. Tak och sidor i ett stycke med profilerad ram. Helt kompatibelt med ihopbyggnadssystem VX25. Skåpsbredder från 600 till 1200 mm. Ökar effektiviteten, eftersom inga sidogavlar behöver monteras.



Features

Art. nr.	SE 5850.600
Material	Material: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, streckslipad utvändigt Dörr: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, streckslipad utvändigt Bakstycke: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, streckslipad utvändigt Bottenplåt: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montageplåt: Stålblåt, 3,0 mm
Ytbehandling	Svep, tak och bakstycke: Streckslipad, korn 400 Bottenplåtar: blanka Montageplåt: förzinkad

Features

Leveransens omfattning	Slutet skåp uppe och på sidan Dörr(ar) På 1-dörrars skåp går dörrupphängningen att växla från höger till vänster Avtagbart bakstycke Montageplåt Bottenplåtar Lås: 3 mm dubbellås 2 montageskenor 18 x 39 mm
Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 1.600 mm Djup: 400 mm
Mått för montageplåt (B × H)	499 mm x 1.496 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 55
Kapslingsklass NEMA	NEMA 3R NEMA 12
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Typ 2 Typ 3 Type 3R Typ 12
IK-kod	IK10
Antal dörrar	1
Observera:	På grund av materialhårdheten rekommenderar vi att använda torxskruv 2486.400.
Grundmaterial	Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	86,7 kg
Bruttovikt	87,6 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	273,84
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC000261

Features

ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	VX SE Free-standing enclosure system, WHD: 600x1600x400 mm, Stainless Steel, 1.4301, with mounting plate, single door at the front

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	Ytbehandling Kapslingsklass
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK PCF-declaration
