

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6372.561 Comfort-Panel

State: 2025-12-14 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6372.561 - Comfort-Panel

Aluminiumkapsling, hög värmeavledningsförmåga för optimal passiv avkylning. Låg vikt med hög stabilitet. Kapslingsklass IP 65 enligt IEC 60 529.



## Features

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. nr.               | CP 6372.561                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Utförande              | Bärarmsanslutning, rektangulär 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                      |
| Fördelar               | Aluminiumkapsling, hög värmeavledningsförmåga för optimal passiv avkylning.<br>Låg vikt vid hög stabilitet<br>Kompatibel med alla Rittal golv- och bärarmssystem                                                                                                |
| Material               | Skåp: Strängpressad aluminiumprofil<br>Hörnstycken: Zinkgjutgods<br>Skyddshörn: Plast                                                                                                                                                                           |
| General colour         | Natureloxerad                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Färg                   | Skåp: Natureloxerade<br>Hörnstycken: RAL 7035<br>Skyddshörn: Liknar RAL 7024                                                                                                                                                                                    |
| Leveransens omfattning | Skåp med hål för bärarmsanslutning<br>3 mm standardlåsinsats utbytbar mot låsinsatser på 41 mm, plasthandtag och T-handtag, utförande C<br>Inkl. tätningar och festsättningsmaterial för frontplåtar<br>Bakstycke med gångjärn, gångjärn på lådans längsta sida |
| Montagedjup            | 74 mm                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Features

|                                     |                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 65                                                        |
| Protection category NEMA            | NEMA 12                                                      |
| Passar för frontplåtsbredd          | 520 mm                                                       |
| Passar för frontplåtshöjd           | 600 mm                                                       |
| Utförande                           | Serviceåtkomst bakifrån                                      |
| Observera:                          | Det går att byta bärrarmsanslutning genom att vrida på lådan |
| Grundmaterial                       | Aluminium                                                    |
| Lås                                 | Utförande för lås: Skruvsäkring                              |
| Förpackningsenhet                   | 1 st.                                                        |
| Nettovikt                           | 10.3                                                         |
| Bruttovikt                          | 13.2                                                         |
| EAN                                 | 4028177663121                                                |
| ETIM 9                              | EC002504                                                     |
| ECLASS 8.0                          | 27180505                                                     |

## Approvals

|              |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| Approvals    | UL + C-UL (listed)                                  |
| Explanations | Konformitetsförklaring<br>Konformitetsförklaring UK |