

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7010.180 Åtkomstkontroll

State: 2026-05-23 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7010.180 - Åtkomstkontroll för CMC III, PDU, LCP, IoT interface

Enhet för styrning och övervakning av åtkomst till skåp.

Features

| | |
|-------------------------|---|
| Art. nr. | DK 7010.180 |
| Utförande | Åtkomstkontroll |
| Produktbeskrivning | Till en Access Control-enhet kan två handtag samt två läsarenheter anslutas. Handtagen kan länkas till olika numeriska koder eller RFID-kort via webbsidan för CMC III Processing Unit, PDU eller IoT-gränssnittet. Detta möjliggör att alla handtag som är kopplade till en CMC III Processing Unit, PDU eller IoT-gränssnitt att bli kontrollerade med en läsarenhet. Tack vare den inbyggda infrarödsensorn övervakas även den styrda dörrens status (öppen/stängd). Sensorn har även en vibrationssensor som sänder ett larm om vandalism detekteras. |
| Fördelar | Snabb anslutning och automatisk identifiering med plug & play Energiförsörjningen sker via CAN-Bus-gränssnittet. |
| Användningsområden | Övervakning av skåp inom IT, industri och byggt teknik. Övervakning av skåp, utrymmen och behållare inom IT. |
| Funktion | För anslutning av två handtag och två läsarenheter för övervakning av dörrar Integrerad IR-åtkomstsensor Integrerad vandalismsensor |
| Material | Plast |
| Ytbehandling | Front: Slät Material: Struktur |
| Färg | RAL 9005 |
| Leveransens omfattning | Sensor Montageplåt Inkl. fastsättningsmaterial |
| Anslutning till CAN-Bus | Direkt |

Features

| | |
|----------------------------------|---|
| Gränssnitt | 2 x RJ45 CAN-Bus 2 x RJ12 2 x flatstift Hylsa |
| Dimension | Bredd: 110 mm Höjd: 30 mm Djup: 40 mm |
| Driftstemperatur | 0 °C...55 °C |
| Luftfuktighet (ej kondenserande) | 5...95 % |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 0,166 kg |
| Bruttovikt | 0,169 kg |
| Tullvarukod | 85311095 |
| ETIM 9 | EC002627 |
| Produktbeskrivning | DK Access Control, anslutning via CAN-Bus-gränssnitt, BHD: 110 x 30 x 40 mm, RAL 9005 |

Approvals

| | |
|--------------|------------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Konformitetsförklaring |
