

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 4309.000 Montageprofil

State: 2026-06-26 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 4309.000 - Montageprofil för VX, TS, VX SE, TP, AX

För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, material installerat i dörr, kabelförvaring och -fixering.



## Features

Art. nr.	TS 4309.000
Produktbeskrivning	För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, dörrinbyggnader, kabelförvaring och -fixering.
Tekniska data	Håltagning Ø 4,5 mm i måttraster 25 mm
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Längd	390 mm
Passar för dörrbredd	500 mm
Inbyggnadsmöjligheter VX	In door width 500 mm
Inbyggnadsmöjligheter VX SE	In door width 500 mm In enclosure depth 400 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
Inbyggnadsmöjligheter AX	I dörrbredd 500 mm, med 3-punkts låssystem, i den låsbara dörren In enclosure width 400 mm and in enclosure height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Montagemöjligheter AX rostfritt stål	För skåpbredd 400 mm För skåphöjd/-bredd 500 mm
Inbyggnadsmöjligheter AX plast	In door width 500 mm

# Features

Montagemöjligheter AX 3-delat	För skåpdjup 573 mm
Inbyggingsmöjligheter TS	In door width 500 mm In enclosure width/depth 400 mm on the inner mounting level
Inbyggingsmöjligheter TP	In consoles for 3-part assembly, at the height of the enclosure cover, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
Montagemöjligheter VX-sockel, rostfritt stål	För sockeldjup 500 mm, i kombination med torxskruv M6 och mutter M6
Passar för	Skåptyp: VX TS VX SE TP AX AX plast Väggskåp AX, 3-delat Bredd/djup: 400 mm
Passar för	Sockelsystem VX, rostfritt stål
Förpackningsenhet	20 st.
Nettovikt	3,78 kg
Bruttovikt	4,1 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	18,68 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	TS Montageprofil, för TS, VX SE, TP, AX för inre montageplan: För B/D: 400 mm, för dörrbredd: 500 mm, L: 390 mm

# Approvals

---

Explanations

PCF-declaration