

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.233 Transponderläsare

State: 2026-05-23 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.233 - Transponderläsare för CMC III och IoT-gränssnitt

För åtkomstreglering av dörrar.

Features

Art. nr.	DK 7030.233
Utförande	Transponderläsare för Mifare, Legic Advant, HID, FeliCa (Legic Prime på begäran)
Produktbeskrivning	CMC III transponderläsare, för upplåsning av rack- eller rumsdörrar, anslutning till CMC III Processing Unit via CMC III CAN-Bus Access, upplåsning genom transponderkort.
Fördelar	Ett avläsningssystem kan användas för flera handtag, om dessa är kopplade till samma CMC III-system eller IoT-gränssnitt Hög säkerhet tack vare fyra-ögon-princip
Tekniska data	Frekvens: 13,56 MHz Frekvens RFID
Användningsområden	På VX IT dörrar Bredvid rumsdörrar
Funktion	Direktanslutning till modulen CMC III Access Control eller CMC III Door Control Optisk (LED) och akustisk (larmsignal) statusindikering Hantering av behörigheter via CMC III-system, IoT-gränssnitt eller RiZone Dörröppning genom maximalt två förbundna sifferkoder (fyra-ögon-princip) Aktivering via CMC III av: Online-komforthandtag VX, Automatic Door Opening-system (ventilationsspjäll), reläutgångar i CMC III
Material	Plast
Färg	RAL 9005

Features

Leveransens omfattning	Transponderläsare Anslutningskabel 2,9 m Adapter för glasdörr med aluminiumram till VX IT Transponderkort Mifare classic Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter	På VX IT dörrar Bredvid rumsdörrar
Transponder tags	ISO14443A - MIFARE Classic ISO14443A - MIFARE Classic EV1 ISO14443A - MIFARE DESFire EV1 ISO14443A - MIFARE DESFire EV2 ISO14443A - MIFARE Plus S, X ISO14443A - MIFARE Smart MX ISO14443A - MIFARE Ultralight ISO14443A - MIFARE Ultralight C ISO14443A - NTAG2xx ISO18092 ECMA-340 - Sony FeliCa ISO15693 - HID iCLASS SE/SR ISO15693 - ICODE SLI ISO15693 - LEGIC Advant ISO15693 - Tag-it
Dimension	Bredd: 50 mm Höjd: 190 mm Djup: 25 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,276 kg
Bruttovikt	0,28 kg
Tullvarukod	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Produktbeskrivning	CMC III Transponder reader VX, RAL 9005

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring
