

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7030.950 LED-ljuslist

State: 2026-06-02 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7030.950 - LED-ljuslist för CMC III

För statusindikering med färger inuti ett nätverks-/serverskåp. Om ett fel inträffar skiftar ljuslisten till den inställda färgen.



Features

Art. nr.	IT 7030.950
Produktbeskrivning	För statusindikering med färger inuti ett nätverks-/serverskåp. Om ett fel inträffar skiftar ljuslisten till den inställda färgen.
Fördelar	Fristående drift genom direkt anslutning av RGB-LED-ljuslisten till ett 24 V (DC)-nätaggregat Enkelt montage med inbyggt magnetfäste
Funktion	Aktivering via CMC III Anslutning via tre av de fyra reläanslutningarna i CMC III I/O-enheten Anslutning via larmreläet i processorn med färgväxling Direktanslutning till CMC III-nätdelen De tre anslutningsledningarna till LED-listen aktiverar de tre grundfärgerna röd, grön respektive blå. Om två eller tre färger aktiveras samtidigt kan därigenom även motsvarande sekundärfärger skapas. Förbindelserna till sensorernas varningssignaler resp. larm upprättas genom uppgiftsförbindelser i CMC III-systemet.
Material	Aluminium Plast
Leveransens omfattning	LED-ljuslist inkl. magnetfäste Anslutningskabel 0,1 m Förlängningskabel 2,4 m med fyra förkontakterade kontaktdon för CMC III I/O Unit

Features

Ballast	Vidspännings-EVG
Anslutningsmöjligheter	Inmatning via kontaktdon Dörrkontakt Genomgångskablage (påbyggnad av lamprader)
Belysning	LED-lampor
Kapslingsklass	I (skyddsledare)
Belysningens montage typ	Skruv
vid DC	1,1 A
Dimension	Bredd: 18 mm Höjd: 1.830 mm Djup: 24,2 mm
Uttagskontakter	D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
Märkspänning	24 V (DC)
Utförande på uttag	D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1 kg
Bruttovikt	1,28 kg
Tullvarukod	85311095
ETIM 9	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Produktbeskrivning	VX IT CMC III RGB LED-aluminiumlampa