

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4696.000 Montageprofil

State: 2026-05-05 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4696.000 - Montageprofil för VX, TS, VX SE, TP, AX

För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, material installerat i dörr, kabelförvaring och -fixering.



Features

Art. nr.	TS 4696.000
Produktbeskrivning	För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, dörrinbyggnader, kabelförvaring och -fixering.
Tekniska data	Håltagning Ø 4,5 mm i mått raster 25 mm
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Längd	540 mm
Inbyggnadsmöjligheter VX	In enclosure width/depth 600 mm
Inbyggnadsmöjligheter VX SE	In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
Inbyggnadsmöjligheter AX	In door width 600 mm, with cam lock In door width 600 mm, with 3-point lock system, in the hinged door
Montagemöjligheter AX rostfritt stål	För dörrbredd 600 mm i kombination med dörrhålslist
Inbyggnadsmöjligheter PC	För skåpbredd 600 mm, på yttre montageplanet
Inbyggnadsmöjligheter IW	In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level
Inbyggnadsmöjligheter TS	In enclosure width/depth 600 mm, on the outer mounting level

Features

Inbyggnadsmöjligheter AE	In enclosure width/height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AE
Inbyggnadsmöjligheter TP	In consoles for 3-part assembly, at the height of the enclosure cover, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
Montagemöjligheter VX sockel	För sockelbredd/-djup 600 mm vid sockelplåtarna, i kombination med sockelutbyggnadsvinkel
Passar för	Skåptyp: VX TS VX SE TP PC IW AX AE Bredd/djup: 600 mm
Passar för	Sockelsystem VX
Förpackningsenhet	20 st.
Nettovikt	5,22 kg
Bruttovikt	5,54 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	21,2 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	TS Montageprofil, för VX, TS, VX SE, TP, för yttre montageplan: För B/D: 600 mm, L: 540 mm

Approvals

Explanations

PCF-declaration