

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.616

Nätverksskåp TX CableNet

State: 2026-05-22 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.616 - Nätverksskåp TX CableNet med glasdörr

TX CableNet – ytterligare platsbesparing genom IT-rack utan överdimensionerad bredd eller överdimensionerat djup. Detta IT-nätverksskåp är därför också lämpligt för användning i mindre IT-nätverksstrukturer och är redan optimalt förberett för individuell inredning.



Features

Art. nr.	TX 7888.616
Utförande	2a generationen med glasdörr med sidogavlar Med takplåt
Fördelar	Nytt koncept för takplåten: Skåpets hela volym utnyttjas optimalt vid kabeldragning av skåpen. Integrering av en fläktmodul finns som tillval Effektivt ramkoncept för individuell utbyggnad Sidogavlar skruvade för snabb åtkomst 19" profilskenor, fram och bak, justerbara i djupled Stort utbud av tillbehör för individuell inre utrustning
Material	Tak: Stålblåt, 1,5 mm Skåpstomme: Stålblåt, 1,5 mm Profilskenor: Stålblåt, 2 mm Sidogavel: Stålblåt, 1,2 mm
Ytbehandling	Skåpstomme: Doppgrunderad Platta delar: Doppgrunderade, pulverlackerade
General colour	RAL 7035
Färg	RAL 7035

Features

Leveransens omfattning	Skåp med glasdörr fram och bakdörr bak Skåpstomme med 19" profilskenor, fram och bak Sidogavlar Fastskruvad takplåt med dold kabelinföring baktill i tvärriktningen samt dold öppning på mitten för enkel integrering av en fläktmodul.
Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 1.200 mm Djup: 600 mm
Höjdenheter	24 HE
Profilavstånd (vid leverans)	345 mm
Utförande	med sidogavlar
Design av bakre dörr	Stålplåtsdörr, odelad
Design av främre dörr	Glasdörr, odelad
Belastning	5000 N
Tillåten belastning (statisk)	500 kg
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 20
Observera:	För montering av fläktmodul krävs borstlister för kabeldragningens öppningar, om de används eller om täckplåten tagits bort Borstlister som täcker kabelinföringen är tillgängliga separat och kan beställas smidigt via vårt tillbehörsprogram.
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	60 kg
Bruttovikt	60,5 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivning	TX CableNet, med glasdörr, med takplåt, sidogavlar, 19"-profilskenor, BHD: 600 × 1200 × 600 mm, RAL 7035

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
