

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5301.300

## Skiljevägg, en del, skjutbar

State: 2026-05-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.300 - Skiljevägg, en del, skjutbar för VX IT

Skiljevägg för VX IT. För inskjutning, hänger mellan två VX IT skåp.



## Features

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Art. nr.                            | VX 5301.300   |
| Produktbeskrivning                  | För inskjutning, hänger mellan två ihopbyggda skåp. Med vardera ett Ø 40 mm hål i vänstra och högra hörnområdet för genomföring av kabelstammar, rörledningar osv. Dessa hål kan förslutas med de medföljande täcklocken. |
| Fördelar                            | Enkel inskjutning   |
| Material                            | Stålplåt, förzinkad   |
| Leveransens omfattning              | Skiljevägg<br>Två täckhylsor  |
| Passar för                          | Skåptyp: VX IT<br>Höjd: = 2.200 mm<br>Djup: = 1.200 mm  |
| Montagekrav                         | För att skiljeväggen ska kunna skjutas in behövs en ihopbyggnadsspalt på 3 mm   |
| Observera:                          | Använd ihopbyggnadsvinkel, utvändig, 3 mm<br>Kan inte användas i kombination med en ihopbyggnadstätning<br>Ev. befintlig tätning måste avlägsnas före inbyggnad   |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 20 (vid monterade täckkåpor)   |
| Förpackningsenhet                   | 1 st.   |
| Nettovikt                           | 33 kg   |

# Features

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Bruttovikt                     | 34,5 kg   |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 131,4 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Information om PCF-klass       | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod                    | 94039910  |
| ETIM 9                         | EC002525  |
| ECLASS 8.0                     | 27189234  |
| Produktbeskrivning             | VX IT-partitionsplatta kan sättas in i ett stycke, HxD: 2200x1200, stålplatta                               |