

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8609.130

Skiljevägg för modulplåtar

State: 2026-06-13 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8609.130 - Skiljevägg för modulplåtar för TS

Med hål för montage av modulplåtar för kontaktdon, resp. för kabelgenomföring och för genomföring av samlingsskenesystem och andra inbyggnader.



Features

| | |
|--------------------|--|
| Art. nr. | TS 8609.130 |
| Produktbeskrivning | Med hål för montage av modulplåtar för kontaktdon, resp. för kabelgenomföring och för genomföring av samlingsskenesystem och andra inbyggnader. Dubbel kantning runt om för stabilitet och montage av tätning. Tack vare skåpets symmetri kan skiljeväggar med motsvarande mått även monteras bak. |
| Fördelar | Fler möjligheter: Skiljeväggens hål bestyckas individuellt med modulplåtar för 16- resp. 24-poliga kontaktdon, med modulplåtar för kabelgenomföring och med slutna modulplåtar. Snabbare montage: I regel används enbart en del av kontakthålen. Med den nya skiljeväggstekniken måste dessa inte täckas över separat. Istället monteras den slutna modulplåten. Fördel: Färre plåtar, färre skruvar och smidigare montage. |
| Användningsområden | Öppningar i hörnen och på sidan på halva höjden gör att ihopbyggnadsvinklar kan monteras även vid monterad skiljevägg. |
| Material | Stålplåt, 2,0 mm |
| Ytbehandling | Förzinkad |

Features

| | |
|------------------------|--|
| Leveransens omfattning | Inkl. fastsättningsmaterial och självgående torxs kruvar M5 x 12 mm för montage av modulplåtar. |
| Passar för | Skåptyp: TS Höjd: = 2.000 mm Djup: = 600 mm |
| Inbyggnadsmöjligheter | Montage sker på det yttre fastsättningsplanet Det inre planet blir därmed fritt för vidare skåpuppbyggnad |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 10,239 kg |
| Bruttovikt | 10,778 kg |
| Tullvarukod | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002525 |
| ECLASS 8.0 | 27182102 |
| Produktbeskrivning | TS Skiljevägg, för modulplåtar, för BD: 2000x600 mm antal hål: 10 |