

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6315.100

Manöverlåda med grepplister

State: 2026-02-24 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6315.100 - Manöverlåda med grepplister

Manöverlåda med grepplister i samma moderna design som bärarmsystemet CP 60 / 120 / 180, serviceåtkomst från fram- eller baksidan, frontplåt av aluminium som lätt kan demonteras för bearbetning, kapslingsklass IP 55



Features

Art. nr.	CP 6315.100
Material	Skåp och dörr: Stålplåt Grepplister: Aluminium Frontplåtar: Aluminium Täckhylsor: Plast
Ytbehandling	Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Handtagslist: natureloxerad Frontplåtar: Natureloxerade
Färg	Skåp och dörr: RAL 7035 Handtagslist: natureloxerad Frontplåtar: Natureloxerade Täckhylsor: liknar RAL 7024
Leveransens omfattning	Skåp med uttag och förstärkning för bärarmsanslutning Ø 130 mm På framsidan med max. håltagning, täckt av en lättbearbetad 3 mm aluminiumfrontplåt Grepplister och täckåpor på sidan Vridlås med 3 mm låsinsats Formad inre utbyggnadsvinkel med TS systemhålning
Dimension	Bredd: 300 mm Höjd: 300 mm Djup: 210 mm

Features

Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Utförande	Serviceåtkomst framifrån
Observera:	Det går att byta bärarmsanslutning och dörrupphängning genom att vrida på lådan Tillval: Bärarmsanslutning Ø 130 mm, excentriskt formad i förstärkningsplåt, kan enkelt borrar upp Låssystem för serviceåtkomst framifrån: Låsinsatser 41 mm, utförande C, säkerhetscylinder, plasthandtag och T-handtag, utförande C
Grundmaterial	Aluminium
Anmärkning om art. nr.	passande montageplåt 5050.432 med leveransförpackning 5050.507
Lås	Utförande för lås: Skärformad låsflik Antal lås: 1 Låsinsats: 3 mm dubbellås
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	6,958 kg
Bruttovikt	7,324 kg
Tullvarukod	94032080
ECLASS 8.0	27180505
Produktbeskrivning	CP Manöverlåda med grepplistor, BHD: 300 x 300 x 210 mm, stålplåt, grepplistor av aluminium, serviceåtkomst från fram

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---