

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8808.750

## Ihopbyggnadssystem TS 8

State: 2026-06-25 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8808.750 - Ihopbyggnadssystem TS 8 EMC-skåp

Industriskåpen i TS 8-serien uppvisar god skärmning över ett stort frekvensområde redan i standardversionen. För högre EMC-krav erbjuder Rittal TS 8 skåpet med hög HF-dämpning.

## Features

Art. nr.	TS 8808.750
Produktbeskrivning	Industriskåpen i TS 8-serien uppvisar god skärmning över ett stort frekvensområde redan i standardversionen. För högre EMC-krav erbjuder Rittal TS 8 skåpet i ett VDE-certifierat utförande med hög HF-dämpning.
Produktändring	Aluminiumzinkbeläggningen av stålplåt har ändrats till zinkmagnesiumbeläggning. Fördelarna är förbättrade formningsegenskaper, en optimerad korrosionstabilitet och ett jämnt utseende.
Material	Skåpstomme: Stålplåt med zink/magnesium-beläggning, 1,5 mm Tak: Stålplåt med zink/magnesium-beläggning, 1,5 mm Dörr: Stålplåt med zink/magnesium-beläggning, 2,0 mm Bakstycke: Stålplåt med zink/magnesium-beläggning, 1,5 mm Bottenplåt: Stålplåt, 1,5 mm Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm
Ytbehandling	Skåpstomme: Blanka Dörr, bakstycke och tak: utvändigt lackerade och invändigt lackfria Bottenplåt: Förzinkad Montageplåt: förzinkad
Färg	RAL 7035

# Features

---

Leveransens omfattning	Skåpstomme Dörr(ar) Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd Bakstycke Takplåt Bottenplåtar Montageplåt 4 lyftöglor Lås: 3 mm dubbellås 2 TS-montageskenor 18 x 38 mm 2 montageprofiler monterade i skåpdjupet
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1
Dimension	Bredd: 800 mm Höjd: 2.000 mm Djup: 800 mm
Observera:	Vid ihopbyggda skåp behövs EMC-ihopbyggnadstätning
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	130,15 kg
Bruttovikt	137 kg
Tullvarukod	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	TS Ihopbyggnadssystem, BHD: 800x2000x800 mm stålplåt, EMC-skåp, med montageplåt, enkeldörr framtill

# Approvals

---

Approvals	DNV UL + C-UL (listed)
-----------	---------------------------

---

# Approvals

---

Explanations

Tillverkarens deklARATION  
Konformitetsförklaring  
Konformitetsförklaring UK