

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KEL 9305.000

## Ex-skåp

State: 2026-07-03 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KEL 9305.000 - Ex-skåp Rostfritt stål, tom låda med fastskruvat lock

Ex-skåp med fastskruvat lock, rostfritt stål



## Features

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Art. nr.                        | KEL 9305.000   |
| Utförande                       | Ex-skåp  |
| Användningsområden              | Zon 1 och 2 resp. 21 och 22 enligt 2014/34/EU<br>Omgivningstemperatur: -30 °C till +80 °C<br>De angivna temperaturerna kan begränsas genom de inbyggda apparaterna<br>Tändklass enligt EN 60 079: Apparatskydd genom ökad säkerhet (Ex e), apparatskydd genom skåpet (Ex tb) |
| Material                        | Skåp: Rostfritt stål 1,4301 (AISI 304)<br>Lock: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), omgivande inskummad silikontätning   |
| Ytbehandling                    | Material: Streckslipat, korn 400, ytgrovhets < 0,8 µm  |
| Leveransens omfattning          | Skåp<br>Lock   |
| Dimension                       | Bredd: 400 mm<br>Höjd: 200 mm<br>Djup: 120 mm  |
| Certificate IEC EX PTB 09.0033U | Yes  |
| Certificate PTB 03 ATEX 1013U   | Yes  |
| Grundmaterial                   | Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)   |

# Features

---

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 66  |
| Förpackningsenhet                   | 1 st.  |
| Nettovikt                           | 3,4 kg   |
| Bruttovikt                          | 3,6 kg   |
| Tullvarukod                         | 94032080   |
| ETIM 9                              | EC002503   |
| ECLASS 8.0                          | 27180502   |
| Produktbeskrivning                  | KE Ex-skåp, BHD: 400x200x120 mm rostfritt stål 1.4301, utan montageplåt, tom låda med fastskruvat lock |

# Approvals

---

|              |  |
|--------------|--|
| Approvals    | ATEX<br>ATEX QA<br>CQC-CCC<br>IECEX<br>IECEX QAR |
| Explanations | Attestation of Conformity                        |