

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9345.730 CB-apparatadapter

State: 2026-06-10 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9345.730 - CB-apparatadapter 3-polig

CB-apparatadapter för universellt och förenklat montage av effektbrytare.



## Features

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Art. nr.                          | SV 9345.730   |
| Material                          | Polyamid<br>Brandklassad enligt UL 94-V0  |
| Färg                              | RAL 7035  |
| Leveransens omfattning            | Anslutningsband<br>Profildelar  |
| Märkström max.                    | 400 A   |
| Märkspänning                      | 690 V, 3~   |
| Observera:                        | Kabelutgång: Apparatutgång resp. som utgående ledning från brytaren<br>Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning |
| Elektriska värden UL(SCCR)        | 65 kA – 480 V, effektbrytare max 400 A, DIVQ/7  |
| Kabelutgång                       | nedtill   |
| För skensystem med centrumavstånd | 60 mm   |
| Poltal                            | 3-polig   |
| Dimension                         | Bredd: 140 mm<br>Höjd: 345 mm   |
| Passar för samlingsckenor         | Höjd: 5, 10 mm  |

# Features

---

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Passar för tillverkare (typ) | Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A)<br>GE (FG400)<br>Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW)<br>Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400)<br>Schrack (MC3)<br>Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63)<br>Terasaki (E400, S400, H400, L400) |
| Godkännanden                 | UL   |
| Förpackningsenhet            | 1 st.  |
| Nettovikt                    | 2,831 kg   |
| Bruttovikt                   | 2,963 kg   |
| Kopparandel (kg/st)          | 1,533  |
| Tullvarukod                  | 85369095   |
| ETIM 9                       | EC001531   |
| ECLASS 8.0                   | 27370304   |
| Produktbeskrivning           | SV CB-apparatadapter, 400 A, 690 V, 3-polig, kabelutgång nedtill, med anslutningsband  |

# Approvals

---

|              |   |
|--------------|---|
| Approvals    | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Konformitetsförklaring<br>Konformitetsförklaring UK |