

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.120

Nätverksskåp TX CableNet

State: 2026-06-04 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.120 - Nätverksskåp TX CableNet med ventilerade dörrar

En ny nivå av kabelhantering: TX CableNet är ett IT-rack som bygger på många års erfarenhet och uppfyller alla krav på funktion och kvalitet, förberett för individuell inredning.



Features

Art. nr.	TX 7888.120
Utförande	1:a generationen ventilerad med sidogavlar
Fördelar	Nytt takplåtskoncept: totalt utnyttjande av djupet vid kabeldragning samt möjlighet till integration av en fläktmodul Effektivt ramkoncept för individuell utbyggnad Bekväm åtkomst: enkelt montage och demontage av sidogavlar och dörrar för snabb åtkomst till lådans insida Aktiva och passiva nätverkskomponenter kan monteras tack vare ventilerade dörrar Variabel dörrupphängning Stort utbud av tillbehör för individuell inre utrustning
Material	Tak: Stålblåt, 1,5 mm Skåpstomme: Stålblåt, 1,5 mm Dörr: stålblåt, 1,2 mm 19"-profilskenor: stålblåt, 2 mm
Ytbehandling	Skåpstomme: Doppgrunderad Platta delar: Doppgrunderade, pulverlackerade

Features

Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp med ventilerad framdörr samt bakdörr Skåpstomme med dörrar och takplåt Sidogavlar, låsbara, inkl. säkerhetslåsning 3524 E Takplåt, svetsad med "vattenfallsprincip" för kabelinföring på sidan med övertäckt hål för fläktplåt Två 19"-profilskenor (482,6 mm), fram och bak Stålplåtsdörr fram, ventilerad, 130° gångjärn Stålplåtsdörr bak, ventilerad, 1-delad, 130° gångjärn Lås fram och bak: Komforthandtag för halvprofilcylindrar och säkerhetslås 3524 E IPPC-pall
Dimension	Bredd: 800 mm Höjd: 2.200 mm
Höjdenheter	47 HE
Höjdenheter	47 HE
Profilavstånd (vid leverans)	645 mm
Utförande	med sidogavlar
Design doors	ventilerad
Belastning	5000 N
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	138,7 kg
Bruttovikt	146 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivning	Network Rack TX CableNet, 800x2200x1000 mm, 47 U, with side panels, RAL 7035

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
