

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.276

Nätverksskåp TX CableNet

State: 2026-06-06 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.276 - Nätverksskåp TX CableNet med glasdörr

TX CableNet – ytterligare platsbesparing genom IT-rack utan överdimensionerad bredd eller överdimensionerat djup. Detta IT-nätverksskåp är därför också lämpligt för användning i mindre IT-nätverksstrukturer och är redan optimalt förberett för individuell inredning.



Features

Art. nr.	TX 7888.276
Utförande	1:a generationen med glasdörr med sidogavlar
Fördelar	Bekväm åtkomst: enkelt montage och demontage av sidogavlar och dörrar för snabb åtkomst till lådans insida TS- och VX-kompatibelt tillbehör Stort utbud av tillbehör för individuell inre utrustning
Material	Skåp: Stålplåt Dörr: stålplåt, 1,2 mm Sidogavel: Stålplåt, 1,2 mm 19"-profilskenor: stålplåt, 2 mm Sidogavel: Stålplåt, 1,2 mm
Ytbehandling	Skåpstomme: Doppgrunderad Platta delar: Doppgrunderade, pulverlackerade
General colour	RAL 7035
Färg	RAL 7035

Features

Leveransens omfattning	Skåp med glasdörr fram och bakdörr bak Skåpstomme med dörrar och takplåt Glasdörr av stålplåt fram, 130° gångjärn Stålplåtsdörr bak, sluten, 1-delad, 130° gångjärn Lås fram och bak: Designhandtag med säkerhetslås 3524 E Sidogavlar, låsbara, inkl. säkerhetslåsning 3524 E Takplåt, 1-delad, fastskruvad med övertäckt hål för fläktplåt Två 19"-profilskenor (482,6 mm), fram och bak IPPC-pall 19"-profilskenor
Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 1.200 mm Djup: 600 mm
Höjdenheter	24 HE
Höjdenheter	24 HE
Profilavstånd (vid leverans)	345 mm
Utförande	med sidogavlar
Design doors	sluten
Design av bakre dörr	Stålplåtsdörr, endelad stängd
Design av främre dörr	Glasdörr, odelad med säkerhetsglas 3 mm Dörröppningsvinkel vid ihopbyggnad max. 105°
Belastning	5000 N
Belastning	5 000 N
Observera:	För montering av fläktmodul krävs borstlister för kabeldragnings öppningar, om de används eller om täckplåten tagits bort Borstlister som täcker kabelinföringen är tillgängliga separat och kan beställas smidigt via vårt tillbehörsprogram.
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	70 kg
Bruttovikt	75 kg

Features

Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivning	Nätverksskåp TX CableNet med glasdörr, 600×1200×600 mm, 24 HE, med sidogavlar, RAL 7035

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK