

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# VX 8619.410

## Kabelavlastningskena

State: 2026-03-14 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8619.410 - Kabelavlastningsskena Vinkelprofil för VX, TS, VX SE, PC, sockelsystem VX

För dragavlastning vid kabelinföring. Variabelt i djupled i steg om 25 mm på den horisontella skåpprofilen eller i sockeln.

## Features

Art. nr.	VX 8619.410
Produktbeskrivning	För dragavlastning vid kabelinföring. Variabelt i djupled i steg om 25 mm på den horisontella skåpprofilen eller i sockeln.
Material	Stål
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter VX	In enclosure width 600 mm, in the base
Inbyggnadsmöjligheter VX SE	In enclosure width 600 mm, in the base
Inbyggnadsmöjligheter AX	In enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Montagemöjligheter AX rostfritt stål	För skåphöjd 600 mm, i kombination med skena för inre utbyggnad med bottenutbyggnadsskena
Inbyggnadsmöjligheter PC	In enclosure width 600 mm, in the base
Inbyggnadsmöjligheter IW	In enclosure width 600 mm, in the base
Montagemöjligheter VX sockel	För sockelbredd/-djup 600 mm, i kombination med hållar-/distansstycke
Montagemöjligheter VX-sockel, rostfritt stål	För sockelbredd 600 mm, i kombination med en mutter M8
Montagemöjligheter AX-sockel	För sockelbredd 600 mm
Passar för	Sockelsystem AX Sockelsystem VX Sockelsystem VX, rostfritt stål
Dimension	Längd: 554 mm

# Features

---

Passar för	Skåptyp: VX VX SE PC IW AX CX pulpetunderdel CX golvpulpet Bredd: = 600 mm
Passar för bredd	600 mm
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	2,8 kg
Bruttovikt	3,161 kg
Tullvarukod	83024900
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Produktbeskrivning	VX Kabelavlastningsskena vinkelprofil, för B: 600 mm

---