

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9682.187 Deldörr

State: 2026-06-24 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9682.187 - Deldörr för VX

Dörrupphängning alternativt till höger eller vänster.

## Features

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Art. nr.                            | SV 9682.187   |
| Utförande                           | med fönster   |
| Produktbeskrivning                  | Lämpliga för VX skåp, istället för dörr eller bakstycke. Deldörrarna kan kombineras fritt. På övre och undre avslutningen behövs en frontplåt. Dörrupphängning alternativt till höger eller vänster. På dörrar utan glasskiva (höjd 600–1000 mm) kan monitorramen 2305.000 monteras. Standard dubbel låsinsats utbytbar mot låsinsats, utförande A. |
| Material                            | Stålplåt, 2 mm<br>Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm  |
| Ytbehandling                        | Strukturlack  |
| Färg                                | RAL 7035  |
| Leveransens omfattning              | Deldörr<br>Spröjs<br>Gångjärn<br>Låsdelar<br>Inkl. fastsättningsmaterial  |
| Observera:                          | Öppningsvinkel för deldörrarna max. 130°  |
| Lås                                 | Antal lås: 2  |
| Dimension                           | Bredd: 800 mm<br>Höjd: 600 mm   |
| Passar för                          | Bredd: = 800 mm   |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 54   |
| Förpackningsenhet                   | 1 st.   |
| Nettovikt                           | 9,6 kg  |
| Bruttovikt                          | 10,04 kg  |

# Features

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 38,2 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Information om PCF-klass       | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod                    | 94039910  |
| ETIM 9                         | EC000747  |
| ECLASS 8.0                     | 27182204  |
| Produktbeskrivning             | VX Partial door, WH: 800x600 mm, with viewing window sheet steel  |