


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KEL 9304.000

## Ex-skåp

State: 2026-07-01 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KEL 9304.000 - Ex-skåp Rostfritt stål, tom låda med fastskruvat lock

Ex-skåp med fastskruvat lock, rostfritt stål



## Features

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. nr.                        | KEL 9304.000                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Utförande                       | Ex-skåp                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Användningsområden              | Zon 1 och 2 resp. 21 och 22 enligt 2014/34/EU<br>Omgivningstemperatur: -30 °C till +80 °C<br>De angivna temperaturerna kan begränsas genom de inbyggda apparaterna<br>Tändklass enligt EN 60 079: Apparatskydd genom ökad säkerhet (Ex e), apparatskydd genom skåpet (Ex tb) |
| Material                        | Skåp: Rostfritt stål 1,4301 (AISI 304)<br>Lock: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), omgivande inskummad silikontätning                                                                                                                                                         |
| Ytbehandling                    | Material: Streckslipad, korn 400, ytgrovhet < 0,8 µm                                                                                                                                                                                                                         |
| Leveransens omfattning          | Skåp<br>Lock                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dimension                       | Bredd: 300 mm<br>Höjd: 200 mm<br>Djup: 80 mm                                                                                                                                                                                                                                 |
| Certificate IEC EX PTB 09.0033U | Yes                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Certificate PTB 03 ATEX 1013U   | Yes                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Grundmaterial                   | Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)                                                                                                                                                                                                                                             |

## Features

---

|                                     |                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 66                                                                                                 |
| Förpackningsenhet                   | 1 st.                                                                                                 |
| Nettovikt                           | 2,4 kg                                                                                                |
| Bruttovikt                          | 2,44 kg                                                                                               |
| Tullvarukod                         | 94032080                                                                                              |
| ETIM 9                              | EC002503                                                                                              |
| ECLASS 8.0                          | 27180502                                                                                              |
| Produktbeskrivning                  | KE Ex-skåp, BHD: 300x200x80 mm rostfritt stål 1.4301, utan montageplåt, tom låda med fastskruvat lock |

## Approvals

---

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| Approvals    | ATEX<br>ATEX QA<br>CQC-CCC<br>IECEX<br>IECEX QAR |
| Explanations | Attestation of Conformity                        |