

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2563.200

Plastična plošča za uvodnice, modularna

State: 2.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2563.200 - Plastična plošča za uvodnice, modularna z metričnimi izrezi, za AX

Enostavno prebijanje plastike na izhodnih odprtinah za kabske uvodnice. Dodatni pravokotni izrezi in ojačitveni okvir omogočajo neposredno namestitev kabske uvodnice (modularno).



Features

| | |
|---|---|
| Št. Modela | SZ 2563.200 |
| Opis izdelka | Preprosto prebijte plastiko pri predhodno izrezanih odprtinah za kabske uvodnice. Dodatni pravokotni izrezi in ojačitveni okvir omogočajo neposredno, modularno namestitev kabske uvodnice. |
| Material | Plastika po UL 94-V0 |
| Barva | RAL 7035 |
| Number of rectangular cutouts information | 1 pravokotni izrez lahko sprejme 10 majhnih tesnilnih vložkov |
| Number of rectangular cutouts | 4 |
| Opomba | Razporeditev velikosti plošč kabskih uvodnic je navedena na ustreznih ohišjih. |
| Število metričnih izrezov | 4 x M12 3 x M16 5 x M20 3 x M25 1 x M32 1 x M40 |

Features

| | |
|------------------------------|---|
| Mere | Širina: 447 mm Globina: 149 mm |
| Primerno za | Vrsta ohišja: AX |
| Plošča za kabske uvodnice | Velikost: 3 |
| Delovno temperaturno območje | -40 °C...80 °C |
| Razred zaščite po IEC 60 529 | IP 66 if installed correctly |
| Tipna ocena po UL 50E | Type 1 Type 12 |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 0,42 kg |
| Bruto teža | 0,48 kg |
| Carinska tarifna številka | 39269097 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |
| Opis izdelka | SZ Plastic gland plates, for AX, for cable entry, modular, pre-punched, WD: 447x149 mm, for gland plates size 3 |

Approvals

| | |
|-----------|------------------|
| Approvals | UL + C-UL - FTTA |
|-----------|------------------|