

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4309.000 Podporni trak

State: 21.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4309.000 - Podporni trak za VX, TS, VX SE, TP, AX

Za enostavno pritrditev kabelskih kanalov, nosilcev kabelskih kanalov, zaščite kontaktov, vratnih naprav, sponk za kable in drugih pritrdilnih elementov.



Features

Št. Modela	TS 4309.000
Opis izdelka	Za enostavno pritrditev kabelskih kanalov, nosilcev kabelskih cevi, zaščitnih pokrovov za zaščito kontaktov, okvirja vrat, razbremenitve kabelskega natezanja in pritrjevanja.
Tehnični podatki	Luknja s premerom 4,5 mm na vzorcu z razmikom 25 mm
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Pocinkano
Obseg dobave	Sestavni deli
Dolžina	390 mm
Za prilagoditev vratih s širino	500 mm
Možnosti namestitve VX	Širina vrat 500 mm
Možnosti namestitve VX SE	Širina vrat 500 mm V ohišjih z globino 400 mm, na notranji montažni ravni, skupaj z adaptersko tirnico za združljivost z VX
Možnosti namestitve AX	V vratih s širino 500 mm, s 3-točkovnim sistemom zaklepanja, v vratih, ki jih je mogoče zakleniti V ohišjih s širino 400 mm in višino 500 mm, skupaj s tirnico za notranjo montažo AX
Možnosti namestitve AX iz nerjavnega jekla	V ohišjih s širino 400 mm V ohišjih z višino/širino 500 mm

Features

Možnosti namestitve, AX plastika	Širina vrat 500 mm
Možnosti namestitve za 3-delni AX	Globina ohišja 573 mm
Možnosti namestitve TS	Širina vrat 500 mm V ohišjih s širino/globino 400 mm na notranji montažni ravni
Možnosti namestitve TP	V konzolah za 3-delno montažo, v višini pokrova ohišja, skupaj s tirnico za notranjo montažo za TP, kompaktno ohišje HD
Možnosti namestitve za VX podstavek/podstavek iz nerjavenega jekla	V globini podnožja/podnožja 500 mm, skupaj z vijaki M6 in maticami M6
Primerno za	Vrsta ohišja: VX TS VX SE TP AX AX plastic AX wall-mounted enclosure, 3-part Širina/globina: 400 mm
Primerno za	VX podnožje/podstavek, nerjavno jeklo
Paketi	20 pc(s).
Neto teža	3,78 kg
Bruto teža	4,1 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	18,68 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis izdelka	TS Support strip, for TS, VX SE, TP, AX for inner mounting level: for W/D: 400 mm, for door width: 500 mm, L: 390 mm

Approvals

Explanations

PCF-declaration