

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 4579.000 Podporni trak

State: 21.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 4579.000 - Podporni trak za VX, TS, VX SE, TP, AX

Za enostavno pritrnitev kabelskih kanalov, nosilcev kabelskih kanalov, zaščite kontaktov, vratnih naprav, sponk za kable in drugih pritrdilnih elementov.



## Features

Št. Modela	TS 4579.000
Opis izdelka	Za enostavno pritrnitev kabelskih kanalov, nosilcev kabelskih cevi, zaščitnih pokrovov za zaščito kontaktov, okvirja vrat, razbremenitve kabelskega natezanja in pritrjevanja.
Tehnični podatki	Luknja s premerom 4,5 mm na vzorcu z razmikom 25 mm
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Pocinkano
Obseg dobave	Sestavni deli
Dolžina	790 mm
Za prilagoditev vratih s širino	900 mm
Možnosti namestitve VX SE	Širina vrat 900 mm V ohišjih s širino 800 mm, na notranji montažni ravni
Možnosti namestitve AX	V ohišjih s širino 800 mm, skupaj s tirnico za notranjo montažo AX in osnovno konfiguracijsko tirnico za AX
Možnosti namestitve AX iz nerjavnega jekla	V ohišjih s širino 800 mm V vratih s širino 800 mm, v kombinaciji s perforirano vratno letvijo
Možnosti namestitve TS	V ohišjih s širino/globino 800 mm, na notranji montažni ravni
Možnosti namestitve TP	V TP podstavku in enodelnem konzolnem podstavku širine 800 mm, skupaj s tirnico za notranjo montažo za TP, kompaktno ohišje HD

# Features

Primerno za	Vrsta ohišja: TS VX SE TP AX Širina/globina: 800 mm
Paketi	20 pc(s).
Neto teža	8 kg
Bruto teža	8,1 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	37,23 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis izdelka	TS Support strip, for TS, VX SE, TP, for inner mounting level: for W/D: 800 mm, for door width: 900 mm, L: 790 mm

# Approvals

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------