

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4598.000 Podporni trak

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4598.000 - Podporni trak za VX, TS, VX SE, TP, AX

Za enostavno pritrditev kablskih kanalov, nosilcev kablskih kanalov, zaščite kontaktov, vratnih naprav, sponk za kable in drugih pritrdilnih elementov.



Features

Št. Modela	TS 4598.000
Opis izdelka	Za enostavno pritrditev kablskih kanalov, nosilcev kablskih cevi, zaščitnih pokrovov za zaščito kontaktov, okvirja vrat, razbremenitve kablskega natezanja in pritrjevanja.
Tehnični podatki	Luknja s premerom 4,5 mm na vzorcu z razmikom 25 mm
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Pocinkano
Obseg dobave	Sestavni deli
Dolžina	690 mm
Za prilagoditev vratih s širino	800 mm
Možnosti namestitve VX	Širina vrat 800 mm
Možnosti namestitve VX SE	Širina vrat 800 mm
Možnosti namestitve AX	V vratih s širino 800 mm, s 3-točkovnim sistemom zaklepanja, v vratih, ki jih je mogoče zakleniti V ohišjih s širino 800 mm, skupaj s tirnico za notranjo montažo AX
Možnosti namestitve, AX plastika	Širina vrat 800 mm
Možnosti namestitve PC	Širina vrat 800 mm
Možnosti namestitve TS	Širina vrat 800 mm

Features

Primerno za	Vrsta ohišja: VX TS VX SE PC AX AX plastic
Paketi	20 pc(s).
Neto teža	6,78 kg
Bruto teža	7,225 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	32,59 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis izdelka	TS Support strip, for TS, VX SE, TP, for door width: 800 mm, L: 690 mm

Approvals

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------