



# TS 4696.000

## Podporni trak

State: 10.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 4696.000 - Podporni trak za VX, TS, VX SE, TP, AX

Za enostavno pritrnitev kabelskih kanalov, nosilcev kabelskih kanalov, zaščite kontaktov, vratnih naprav, sponk za kable in drugih pritrdilnih elementov.



## Features

Št. Modela	TS 4696.000
Opis izdelka	Za enostavno pritrnitev kabelskih kanalov, nosilcev kabelskih cevi, zaščitnih pokrovov za zaščito kontaktov, okvirja vrat, razbremenitve kabelskega natezanja in pritrjevanja.
Tehnični podatki	Luknja s premerom 4,5 mm na vzorcu z razmikom 25 mm
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Pocinkano
Obseg dobave	Sestavni deli
Dolžina	540 mm
Možnosti namestitve VX	V ohišjih s širino/globino 600 mm
Možnosti namestitve VX SE	V ohišjih s širino/globino 600 mm, na zunanji montažni ravni
Možnosti namestitve AX	Širina vrat 600 mm, z odmično ključavnico V vratih s širino 600 mm, s 3-točkovnim sistemom zaklepanja, v vratih na tečajih
Možnosti namestitve AX iz nerjavnega jekla	V vratih s širino 600 mm, pri vratih na tečajih, skupaj s perforirano vratno letvijo
Možnosti namestitve PC	V ohišjih s širino 600 mm, na zunanji montažni ravni
Možnosti namestitve WI	V ohišjih s širino/globino 600 mm, na zunanji montažni ravni

# Features

Možnosti namestitve TS	V ohišjih s širino/globino 600 mm, na zunanji montažni ravni
Možnosti namestitve AE	V ohišjih s širino/višino 600 mm, skupaj s tirnico za notranjo montažo AE
Možnosti namestitve TP	V konzolah za 3-delno montažo, v višini pokrova ohišja, skupaj s tirnico za notranjo montažo za TP, kompaktno ohišje HD
Možnosti namestitve VX podnožja/podstavka	V podnožjih/podstavkih s širino/globino 600 mm na okrasnih ploščah podnožja/podstavka, skupaj z nosilcem za montažo podnožja/podstavka
Primerno za	Vrsta ohišja: VX TS VX SE TP PC IW AX AE Širina/globina: 600 mm
Primerno za	VX sistem podnožja/podstavka
Paketi	20 pc(s).
Neto teža	5,22 kg
Bruto teža	5,54 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	21,2 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis izdelka	TS Support strip, for VX, TS, VX SE, TP, for outer mounting level: for W/D: 600 mm, L: 540 mm

# Approvals

---

Explanations

PCF-declaration