

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## PC 5366.350 PC sistem ohišij

State: 1.6.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PC 5366.350 - PC sistem ohišij

Varna namestitvev vseh računalniških komponent, od zaslonov do osebnih računalnikov in tipkovnic. Za izjemno enostavno upravljanje v moderni zasnovi. Popolna zaščita pred vlago in umazanijo, temperaturnimi nihanji in nepooblaščenim dostopom.



## Features

Št. Modela	PC 5366.350
Zasnova	s steklenimi vrati na vrhu, predalom za tipkovnico, majhnim predelom za montažo in polico za komponente
Opis izdelka	Varno ohišje za vse PC komponente, od zaslona in računalnika do tipkovnice. Ponuja enostavno uporabo in sodobno zasnovo. Popolna zaščita pred vlago in umazanijo, temperaturnimi nihanji in nepooblaščenim dostopom.
Material	Ohišje, vrata, zadnja vrata, montažni prostor, nosilci: jeklena pločevina Ročaji, okrasne obrobe: plastika Obrobe vrat: aluminij Nadzorno okno: enoslojno varnostno steklo
Površinska obdelava	Ohišje in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanost, teksturirana barva Montažni prostor, nosilec: prašno barvano
General colour	RAL 7035
Barva	Ohišje, vrata, okrasne obrobe, nosilci: RAL 7035 Ročaj: RAL 7015 Zaslona, sredinski del vrat: RAL 7015

# Features

Obseg dobave	Ohišje, vrata, zadnja vrata Kabelske uvodnice Steklena vrata, zgoraj Montažni predal, majhen Predal za tipkovnico Polica za komponente
Mere	Širina: 600 mm Višina: 1.600 mm Globina: 636 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 55
Razred zaščite NEMA	NEMA 12
Tipaska ocena po UL 50E	Type 1 Type 12
Maks. mere tipkovnice (ŠxVxG)	480 x 70 x 260 mm
Osnovni material	Sheet steel
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	97,5 kg
Bruto teža	100 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	363,9 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC002502
ECLASS 8.0	27180501
Opis izdelka	PC PC enclosure system, WHD: 600x1600x636 mm, Sheet steel, with keyboard drawer, large mounting compartment, small mounting compartment, component shelf

# Approvals

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	Surface finish
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK

---