

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CX 6705.000 CX podstavek

State: 11.7.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CX 6705.000 - CX podstavek

CX podstavki s štirimi širinami in dvema različnima globinama zagotavljajo osnovo za vsako konzolno rešitev. Zaklepna plošča AX zagotavlja enoten videz, dvodelne tesnilne plošče pa so priložene za enostavno napeljavo kablov.



## Features

Št. Modela	CX 6705.000
Zasnova	Podstavek
Opis izdelka	CX podnožja, ki so na voljo v štirih širinah in dveh različnih globinah, predstavljajo osnovo za vsako rešitev mize. Zaklepna plošča AX zagotavlja enoten videz, dvodelne podnožne plošče pa so priložene za enostavno upravljanje kablov.
Material	Ohišje: jeklena pločevina 1,5 mm Vrata: jeklena pločevina, 2,0 mm, penasto PU tesnilo po celotnem obodu Montažna plošča: jeklena pločevina, 2,5 mm
Površinska obdelava	Ohišje in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanost, teksturirana barva Montažna plošča: pocinkana
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Odprto ohišje na vrhu Vrata ali dvojna vrata spredaj, s 3-točkovnim sistemom zaklepanja Montažna plošča Kabelske uvednice Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica

# Features

Mere	Širina: 800 mm Višina: 675 mm Globina: 500 mm
Mere montažne plošče (Š x V)	720 mm x 625 mm
Število vrat	1
Kot odpiranja vrat	130°
IK koda	IK10
Opomba	Za tesnjenje podstavka je potrebna pokrivna plošča Za dvodelno sestavo konzole sta potrebna namizna enota in pokrivna plošča namizne enote Za sestavo 3-delne konzole sta potrebna namizna enota in konzola
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Osnovni material	Sheet steel
Število ključavnic	1
Različica ključavnice	3-točkovni sistem zaklepanja
Vložek ključavnice	3 mm dvojni nastavek
Zaklepanje	Različica ključavnice: 3-točkovni sistem zaklepanja Število ključavnic: 1 Vložek ključavnice: 3 mm dvojni nastavek
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	40 kg
Bruto teža	42,875 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Opis izdelka	CX console system, pedestal, WxHxD: 800x675x500 mm, sheet steel

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity

---