

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8126.245

# Stranska plošča, pritrjena z vijaki, jeklena pločevina

State: 10.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8126.245 - Stranska plošča, pritrjena z vijaki, jeklena pločevina za VX

Stranske plošče, pritrjene z vijaki, jeklena pločevina, za VX.

## Features

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Št. Modela                        | VX 8126.245   |
| Prednosti                         | Hitra montaža zahvaljujoč pritrditelnemu držalu stranske plošče<br>Samodejno izenačevanje potencialov in višja EMC zaščita zaradi nosilcev plošč ohišja z ozemljitvenimi vložki na notranji strani<br>Enostavno pozicioniranje po višini in globini s pomočjo pripomočka za določanje položaja<br>Sestavljanje s strani ene osebe<br>Ozemljitveni vijaki z veliko kontaktno površino brez barve za optimalen stik |
| Material                          | Jeklena pločevina, 1,5 mm   |
| Površinska obdelava               | Temeljni premaz, prašno barvana zunanost  |
| Barva                             | RAL 7035  |
| Obseg dobave                      | Sestavni deli   |
| Primerno za                       | Vrsta ohišja: VX<br>Višina: = 2.200 mm<br>Globina: = 600 mm   |
| IP razred zaščite po IEC 60 529   | IP 55   |
| Tipška ocena po UL 50E            | Type 1<br>Type 12   |
| Osnovni material                  | Sheet steel   |
| Paketi                            | 2 pc(s).  |
| Neto teža                         | 32,08 kg  |
| Bruto teža                        | 32,6 kg   |
| PCF na paket (od zibelke do vrat) | 124,2 kg CO2 eq (Cat B)   |

# Features

---

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Opomba o kategoriji PCF   | Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana |
| Carinska tarifna številka | 94039910   |
| ETIM 9                    | EC002524   |
| ECLASS 8.0                | 27182101   |
| Opis izdelka              | VX Side panel, screw-fastened, for HD: 2200x600 mm, sheet steel  |

# Approvals

---

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Approvals    | UL + C-UL (listed) |
| Explanations | PCF-declaration    |