


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.110

Luknjani profil z montažno prirobnico, 23 x 64 mm

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.110 - Luknjani profil z montažno prirobnico, 23 x 64 mm za VX, VX IT, VX SE, AX plastika

Za prilagodljivo, individualno notranjo namestitev okvirja na notranji montažni ravni in za namestitev v kompaktna ohišja.



Features

Št. Modela	VX 8617.110
Opis izdelka	Za spremenljivo in individualno notranje oblikovanje okvirja ohišja na notranji montažni ravnini in za vgradnjo v kompaktna stikalna ohišja.
Prednosti	Preprosto namestite v sistemske luknje in jih privijte Sistemske luknje na vseh štirih straneh Z režami na vrhu in dnu za matice, za pritrditev lastnih komponent z metričnimi vijaki
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Pocinkano
Obseg dobave	Sestavni deli
Možnosti namestitve VX	V ohišjih s širino/globino 400 mm na notranji montažni ravni
Možnosti namestitve VX SE	V ohišjih z globino 400 mm, na notranji montažni ravni, skupaj z adaptersko tirnico za združljivost z VX
Možnosti namestitve AX	V ohišjih s širino/višino 400 mm, skupaj s tirnico za notranjo montažo AX in osnovno konfiguracijsko tirnico za AX

Features

Možnosti namestitve AX iz nerjavnega jekla	V ohišjih s širino 400 mm, skupaj z osnovno konfiguracijsko tirnico
Možnosti namestitve, AX plastika	V ohišjih s širino 400 mm, skupaj z univerzalnim nosilcem
Možnosti namestitve CX	V podstavku, v ohišjih z globino 400 mm V enodelnem konzolnem podstavku, globina ohišja 400 mm
Možnosti namestitve VX podnožja/podstavka	V podnožjih/podstavkih s širino/globino 400 mm na okrasnih ploščah podnožja/podstavka, skupaj z nosilcem za montažo podnožja/podstavka
Primerno za	Vrsta ohišja: VX VX IT VX SE AX AX plastic Suitable for width or height or depth: 400 mm
Primerno za	VX sistem podnožja/podstavka
Paketi	4 pc(s).
Neto teža	1,4 kg
Bruto teža	1,53 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	8,39
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Opis izdelka	VX Punched section, with mounting flange 23 x 64 mm, for inner mounting level

Approvals

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------