


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.710

Izrezani profil z montažno prirobnico, 14 x 39 mm

State: 7.7.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.710 - Izrezani profil z montažno prirobnico, 14 x 39 mm za VX, VX SE, PC, IW, AX

Za pritrditev kablskih kanalov, nosilcev kablskih kanalov, opreme, nameščene na vratih itd.



Features

Št. Modela	VX 8619.710
Opis izdelka	Za pritrditev kablskih kanalov, nosilcev kablskih cevi, komponent za vrata itd.
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Pocinkano
Obseg dobave	Sestavni deli
Distance between fixing points	375 mm
Za prilagoditev vratih s širino	500 mm
Možnosti namestitve VX	Širina vrat 500 mm
Možnosti namestitve VX SE	Širina vrat 500 mm
Možnosti namestitve AX	V ohišjih s širino 400 mm in višino 500 mm, skupaj s tirnico za notranjo montažo AX V ohišjih s širino 1000 mm, z zaklepnimi vrati
Možnosti namestitve AX iz nerjavnega jekla	V ohišjih z višino 500 mm V ohišjih s širino 400 mm
Možnosti namestitve, AX plastika	Širina vrat 500 mm

Features

Možnosti namestitve za 3-delni AX	Globina ohišja 573 mm
Možnosti namestitve CX	V konzolni in namizni enoti v globino, skupaj s CX tirnico za notranjo montažo V podstavku, v ohišjih z globino 500 mm Širina vrat 500 mm
Možnosti namestitve TP	V konzolah za 3-delno montažo v ohišjih s širino 600 mm, skupaj s tirnico za notranjo montažo TP, kompaktna omara HD
Navodila za sestavljanje	Za vgradnjo v AX jeklena pločevina, samo v kombinaciji z letvijo za notranjo namestitev AX
Opomba	Za namestitev lastnih komponent na luknjani del z montažno prirobnico so potrebni kovinski vijaki ali samorezni vijaki M5
Primerno za	Vrsta ohišja: VX VX SE TP AX AX plastic AX wall-mounted enclosure, 3-part CX one-piece console CX console system Suitable for width or height or depth: 500 mm
Paketi	4 pc(s).
Neto teža	0,8 kg
Bruto teža	0,92 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	6,17
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Opis izdelka	VX Punched section, with mounting flange 14 x 39 mm, for door width: 500 mm

Approvals

Approvals

Explanations

PCF-declaration