


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8619.730

# Izrezani profil z montažno prirobnico, 14 x 39 mm

State: 7.7.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8619.730 - Izrezani profil z montažno prirobnico, 14 x 39 mm za VX, VX SE, PC, IW, AX

Za pritrditev kabljskih kanalov, nosilcev kabljskih kanalov, opreme, nameščene na vratih itd.



## Features

Št. Modela	VX 8619.730
Opis izdelka	Za pritrditev kabljskih kanalov, nosilcev kabljskih cevi, komponent za vrata itd.
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Pocinkano
Obseg dobave	Sestavni deli
Distance between fixing points	675 mm
Za prilagoditev vratih s širino	800 mm
Možnosti namestitve VX	Širina vrat 800 mm
Možnosti namestitve VX SE	Širina vrat 800 mm
Možnosti namestitve AX	V ohišjih s širino 800 mm, skupaj s tirnico za notranjo montažo AX
Možnosti namestitve AX iz nerjavnega jekla	V ohišjih z višino 800 mm
Možnosti namestitve, AX plastika	Širina vrat 800 mm
Možnosti namestitve PC	Širina vrat 800 mm

# Features

Možnosti namestitve CX	Širina vrat 800 mm
Možnosti namestitve VX podnožja/podstavka	V podnožjih/podstavkih s širino 850 mm za montažo na vogalne elemente podnožja/podstavka
Navodila za sestavljanje	Za vgradnjo v AX jeklena pločevina, samo v kombinaciji z letvijo za notranjo namestitev AX
Opomba	Za namestitev lastnih komponent na luknjani del z montažno prirobnico so potrebni kovinski vijaki ali samorezni vijaki M5
Primerno za	Vrsta ohišja: VX VX SE PC AX AX plastic CX one-piece console CX pedestal Suitable for width or height or depth: 800 mm
Primerno za	VX sistem podnožja/podstavka
Paketi	4 pc(s).
Neto teža	1,4 kg
Bruto teža	1,588 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	10,52
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Opis izdelka	VX Punched section, with mounting flange 14 x 39 mm, for door width: 800 mm

# Approvals

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------