

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.314

Razširitveni komplet priključnih adapterjev

State: 3.7.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.314 - Razširitveni komplet priključnih adapterjev za 4-polno konfiguracijo

Dodatni komplet enopolnih vtičnic kot dopolnilo 3-polnemu priključnemu adapterju (SV 9342.310/9342.320) za 4-polne konfiguracije.

Features

Št. Modela	SV 9342.314
Opis izdelka	1-polni dodatni modul za dopolnitev 3-polnega priključnega adapterja za 4-polno konfiguracijo.
Material	Pokrov: ABS Luknjan profil: poliamid Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0
Barva	RAL 7035
Maks. nazivni tok	800 A
Nazivna delovna napetost	690 V, 1~
Opomba	Tehnični podatki se lahko razlikujejo glede na UL aplikacije. UL odobritev velja samo v povezavi z AC aplikacijami
Električne nazivne vrednosti UL (SCCR)	65 kA - 480 V, circuit breaker max. 600 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7
Za sisteme palic z razmakom med središči	60 mm
Število polov	Single-pole
Za model št.	9342.310
Mere	Širina: 50 mm Višina: 270 mm
Priklop okroglih vodnikov, fino pletenih z žičnimi tulci	95 - 185 mm ²
Priklop okroglih vodnikov, večžični	95 - 300 mm ²
Za namestitev zbiralnih sponk	Višina: 5, 10 mm

Features

Vpenjalno območje za laminirane bakrene palice debeline 5 mm (Š x V)	33 x 26 mm
Vpenjalna površina za laminirane bakrene palice (Š x V)	33 x 21 mm
Vpenjalno območje za laminirane bakrene palice debeline 10 mm (Š x V)	33 x 21 mm
Za debelino palice	185 mm
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	0,8 kg
Bruto teža	0,88 kg
Teža bakra (kg na kos)	0,096
Carinska tarifna številka	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Opis izdelka	SV Connection adaptor, 800 A, 690 V, 1-pole, expansion set, for SV 9342310 (configuration 4-pole), round conductor connection 95-120 mm ² , clamping area WH: 33x21/26 mm

Approvals

Approvals	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
-----------	---

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK
--------------	---