

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.100

Wire Station WS 540

State: 12.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.100 - Wire Station WS 540

Mobilna delovna postaja za ožičenje, nastavljiva po višini, za prilagodljivo uporabo v delavnici. Za ergonomsko in neutrujajoče delo pri obdelavi žic.



Features

Št. Modela	AS 4051.100
Zasnova	Standardne
Opis izdelka	Mobilna delovna postaja za ožičenje, nastavljiva po višini in prilagodljiva za uporabo v delavnici. Omogoča ergonomsko delo z manj utrujenosti pri vseh vidikih obdelave in proizvodnje žic.
Prednosti	Elektronsko nastavljiva miza za optimalno delovno višino, nastavljiva od 710 do 1250 mm Delovna plošča Multiplex, pralna in odporna na praske Idealna rešitev v povezavi s stroji za rezanje in stiskanje žic ter predhodno sestavljenimi žicami z Wire Terminal Vgrajena merilna lestvica za hitre ročne meritve Pripravljeno za namestitvev zaslona za obdelavo žic z EPLAN Smart Wiring Po želji razširljivo s policami za žične škatle, kolute z žico in držala za orodje in majhne dele Za prilagodljivo uporabo v delavnici zaradi gumiranih koles Predal s senčno ploščo, pripravljen za orodje
Obseg dobave	Električna miza z električnim sistemom za nastavitev višine Priključni kabel, 7 m 7-polna vtičnica, s preklopnim stikalom
Navodila za sestavljanje	Navpične pritrdilne opore, model št. 4051.106, so potrebne za dodatno opremo, kot so držala za škatle za shranjevanje, nosilci za magazine itd.

Features

Vhodna napetost	230 V AC, 50 Hz
Mere	Širina: 900 mm Višina: 1.350 mm Globina: 781 mm
Delovna višina	Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n	Yes
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	95 kg
Bruto teža	107 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC002224
ETIM 8	EC002224
ECLASS 8.0	21100204
Opis izdelka	Height-adjustable wiring workplace for flexible and ergonomic use in the workshop.

Approvals

Explanations	Declaration of conformity
--------------	---------------------------