

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9666.550

## Modul tankega NH ločilnika

State: 10.7.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.550 - Modul tankega NH ločilnika

Za tanke NH ločilnike v velikostih od 00 do 3 (3-polni, razdalja med nosilci 100/185 mm).

## Features

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Št. Modela                          | SV 9666.550  |
| Opis izdelka                        | Za NH ločilnike velikosti 00 do 3 (3-polni, razdalja med središči 100/185 mm).   |
| Material                            | Pokrov: polistiren<br>Držalo: plastika, ojačana s steklenimi vlakni  |
| Barva                               | RAL 7035   |
| Obseg dobave                        | Sestavni deli  |
| Opomba                              | Za zagotovitev nemotene kableske povezave je treba nad ali pod moduli NH ločilnikov namestiti modul za zaščito kontaktov ali modul zbiralnih sponk N/PE. |
| Mere                                | Širina: 500 mm<br>Višina: 750 mm   |
| Velikost                            | Širinske enote (WU) pri 250 mm: 2<br>Višinske enote (U) pri 150 mm: 5  |
| Za velikost                         | 8 x Gr. 00<br>4 x Gr. 1<br>4 x Gr. 2<br>4 x Gr. 3  |
| Za model št.                        | 9677.XXX   |
| Za namestitev zbiralnih sponk       | 40 x 10<br>50 x 10<br>60 x 10  |
| Razmak med središči zbiralnih sponk | 185 mm   |
| Paketi                              | 1 pc(s).   |
| Neto teža                           | 3,84 kg  |
| Bruto teža                          | 3,89 kg  |

# Features

---

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Carinska tarifna številka | 85369095  |
| ETIM 9                    | EC001893  |
| ECLASS 8.0                | 27400608  |
| Opis izdelka              | SV NH fuse-switch disconnecter module (ISV), 2 WU (500 mm), 5 U (750 mm), for 8 x size 00, 4 x size 1-3, (SV 9346XXX, 185 mm) |

# Approvals

---

|              |   |
|--------------|---|
| Explanations | Declaration of conformity<br>Declaration of conformity UK |
|--------------|---|