

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4594.000 Podporni trak

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4594.000 - Podporni trak za VX, TS, VX SE, TP, AX

Za enostavno pritrnitev kabelskih kanalov, nosilcev kabelskih kanalov, zaščite kontaktov, vratnih naprav, sponk za kable in drugih pritrdilnih elementov.



Features

Št. Modela	TS 4594.000
Opis izdelka	Za enostavno pritrnitev kabelskih kanalov, nosilcev kabelskih cevi, zaščitnih pokrovov za zaščito kontaktov, okvirja vrat, razbremenitve kabelskega natezanja in pritrjevanja.
Tehnični podatki	Luknja s premerom 4,5 mm na vzorcu z razmikom 25 mm
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Pocinkano
Obseg dobave	Sestavni deli
Dolžina	290 mm
Za prilagoditev vratih s širino	400 mm
Možnosti namestitve VX SE	Širina vrat 400 mm
Možnosti namestitve AX	V ohišjih s širino 300 mm in višino 400 mm, skupaj s tirnico za notranjo montažo AX
Možnosti namestitve AX iz nerjavnega jekla	V ohišjih s širino 300 mm
Možnosti namestitve, AX plastika	Širina vrat 400 mm
Možnosti namestitve za 3-delni AX	Globina ohišja 473 mm
Možnosti namestitve TS	Širina vrat 400 mm

Features

Možnosti namestitve za VX podstavek/podstavek iz nerjavenega jekla	V globini podnožja/podnožja 400 mm, skupaj z vijaki M6 in maticami M6
Primerno za	Vrsta ohišja: VX TS VX SE AX AX plastic AX wall-mounted enclosure, 3-part
Primerno za	VX podnožje/podstavek, nerjavno jeklo
Paketi	20 pc(s).
Neto teža	2,94 kg
Bruto teža	3,02 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	14,05 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis izdelka	TS Support strip, for TS, VX SE, TP, for door width: 400 mm, L: 290 mm

Approvals

Explanations

PCF-declaration