

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 4596.000 Podporni trak

State: 14.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 4596.000 - Podporni trak za VX, TS, VX SE, TP, AX

Za enostavno pritrnitev kabelskih kanalov, nosilcev kabelskih kanalov, zaščite kontaktov, vratnih naprav, sponk za kable in drugih pritrdilnih elementov.



## Features

Št. Modela	TS 4596.000
Opis izdelka	Za enostavno pritrnitev kabelskih kanalov, nosilcev kabelskih cevi, zaščitnih pokrovov za zaščito kontaktov, okvirja vrat, razbremenitve kabelskega natezanja in pritrjevanja.
Tehnični podatki	Luknja s premerom 4,5 mm na vzorcu z razmikom 25 mm
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Pocinkano
Obseg dobave	Sestavni deli
Dolžina	490 mm
Za prilagoditev vratih s širino	600 mm
Možnosti namestitve VX	Širina vrat 600 mm
Možnosti namestitve VX SE	Širina vrat 600 mm V ohišjih s širino/globino 500 mm, na notranji montažni ravni
Možnosti namestitve AX	Širina vrat 600 mm, s 3-točkovnim sistemom zaklepanja, v vratih, ki jih je mogoče zakleniti V ohišjih s širino 500 mm in višino 600 mm, skupaj s tirnico za notranjo montažo AX
Možnosti namestitve AX iz nerjavnega jekla	V ohišjih s širino 500 mm V ohišjih z višino 600 mm

# Features

Možnosti namestitve, AX plastika	Širina vrat 600 mm
Možnosti namestitve za 3-delni AX	V ohišjih z globino 673 mm ali v širini stenskega dela
Možnosti namestitve PC	Širina vrat 600 mm
Možnosti namestitve WI	Širina vrat 600 mm
Možnosti namestitve TS	Širina vrat 600 mm V ohišjih s širino/globino 500 mm, na notranji montažni ravni
Možnosti namestitve za VX podstavek/podstavek iz nerjavenega jekla	V globini podnožja/podnožja 600 mm, skupaj z vijaki M6 in maticami M6
Primerno za	Vrsta ohišja: VX TS VX SE PC IW AX AX plastic AX wall-mounted enclosure, 3-part Širina/globina: 500 mm
Primerno za	VX podnožje/podstavek, nerjavno jeklo
Paketi	20 pc(s).
Neto teža	4,06 kg
Bruto teža	5,1 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	19,2 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis izdelka	TS Support strip, for TS, VX SE, TP, for inner mounting level: for W/D: 500 mm, for door width: 600 mm, L: 490 mm

# Approvals

---

Explanations

PCF-declaration