

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4697.000 Podporni trak

State: 11.7.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4697.000 - Podporni trak za VX, TS, VX SE, TP, AX

Za enostavno pritrnitev kabelskih kanalov, nosilcev kabelskih kanalov, zaščite kontaktov, vratnih naprav, sponk za kable in drugih pritrdilnih elementov.



Features

Št. Modela	TS 4697.000
Opis izdelka	Za enostavno pritrnitev kabelskih kanalov, nosilcev kabelskih cevi, zaščitnih pokrovov za zaščito kontaktov, okvirja vrat, razbremenitve kabelskega natezanja in pritrjevanja.
Tehnični podatki	Luknja s premerom 4,5 mm na vzorcu z razmikom 25 mm
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Pocinkano
Obseg dobave	Sestavni deli
Dolžina	740 mm
Možnosti namestitve VX	V ohišjih s širino/globino 800 mm
Možnosti namestitve VX SE	V ohišjih s širino/globino 800 mm
Možnosti namestitve AX	Širina vrat 800 mm, z odmično ključavnico
Možnosti namestitve AX iz nerjavnega jekla	V vratih s širino 800 mm, z odmičnim zaklepom, skupaj s perforirano vratno letvijo
Možnosti namestitve PC	V ohišjih s širino 800 mm, na zunanji montažni ravni
Možnosti namestitve TS	V ohišjih s širino/globino 800 mm, na zunanji montažni ravni
Možnosti namestitve AE	V ohišjih s širino/višino 800 mm, skupaj s tirnico za notranjo montažo AE

Features

Možnosti namestitve VX podnožja/podstavka	širini/globini podnožja/podstavka 800 mm na okrasnih ploščah podnožja/podstavka, skupaj z nosilcem za montažo podnožja/podstavka
Primerno za	Vrsta ohišja: VX TS VX SE PC AX AE Širina/globina: 800 mm
Primerno za	VX sistem podnožja/podstavka
Paketi	20 pc(s).
Neto teža	7,7 kg
Bruto teža	7,817 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	34,91 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis izdelka	TS Support strip, for VX, TS, VX SE, TP, for outer mounting level: for W/W, D: 800 mm, L: 740 mm

Approvals

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------