

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4944.000

## C tirnice 30/15

State: 23.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4944.000 - C tirnice 30/15 po standardu EN 60 715 za VX, TS, VX SE

Za neposredno zunanjo namestitvev na vodoravni ali navpični del ohišja z dodatnimi montažnimi komponentami.



## Features

Št. Modela	SZ 4944.000
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Pocinkano
Dolžina	555 mm
Možnosti namestitve	Na notranji montažni ravni VX dela ohišja Na navpičnem delu TS, VX SE ohišja z zaskočnimi maticami TS 8800.808 ali adapterskimi tirnicami za združljivost z VX Na vodoravnem delu ohišja VX SE v širini, zgoraj in spodaj Na vodoravnem delu VX SE ohišja v globino spodaj (brez montažne plošče) in zgoraj z zaskočnimi maticami 8800.808. Na vodoravnem delu TS ohišja V širino ali globino 3-delne AX. Odvisno od situacije vgradnje je treba palico skrajšati na zahtevano velikost.
Možnosti namestitve VX podnožja/podstavka	V podnožjih/podstavkih s širino 600 mm na obrobah podnožja/podstavka, skupaj z držalom/distančnikom
Možnosti namestitve AX podnožja/podstavka	V podnožjih/podstavkih s širino 600 mm, skupaj s kovinskimi vijaki

# Features

Primerno za	Vrsta ohišja: VX TS AX wall-mounted enclosure, 3-part Širina/globina: 600 mm
Primerno za	AX sistem podnožja/podstavka VX sistem podnožja/podstavka
Paketi	6 pc(s).
Neto teža	2,118 kg
Bruto teža	2,4 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	11,12 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC000386
ETIM 8	EC000386
ECLASS 8.0	27400602
Opis izdelka	SZ C rail 30/15 to EN 60 715, for TS, SE, for W/D: 600 mm, L: 555 mm

# Approvals

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------