

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4944.000

C tirnice 30/15

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4944.000 - C tirnice 30/15 po standardu EN 60 715 za VX, TS, VX SE

Za neposredno zunanjo namestitvev na vodoravni ali navpični del ohišja z dodatnimi montažnimi komponentami.



Features

Št. Modela	SZ 4944.000
Material	Jeklena pločevina
Površinska obdelava	Pocinkano
Dolžina	555 mm
Možnosti namestitve	Na notranji montažni ravni VX dela ohišja Na navpičnem delu TS, VX SE ohišja z zaskočnimi maticami TS 8800.808 ali adapterskimi tirnicami za združljivost z VX Na vodoravnem delu ohišja VX SE v širini, zgoraj in spodaj Na vodoravnem delu VX SE ohišja v globino spodaj (brez montažne plošče) in zgoraj z zaskočnimi maticami 8800.808. Na vodoravnem delu TS ohišja V širino ali globino 3-delne AX. Odvisno od situacije vgradnje je treba palico skrajšati na zahtevano velikost.
Možnosti namestitve VX podnožja/podstavka	V podnožjih/podstavkih s širino 600 mm na obrobah podnožja/podstavka, skupaj z držalom/distančnikom
Možnosti namestitve AX podnožja/podstavka	V podnožjih/podstavkih s širino 600 mm, skupaj s kovinskimi vijaki

Features

Primerno za	Vrsta ohišja: VX TS AX wall-mounted enclosure, 3-part Širina/globina: 600 mm
Primerno za	AX sistem podnožja/podstavka VX sistem podnožja/podstavka
Paketi	6 pc(s).
Neto teža	2,118 kg
Bruto teža	2,4 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)	11,12 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF	Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka	73269098
ETIM 9	EC000386
ETIM 8	EC000386
ECLASS 8.0	27400602
Opis izdelka	SZ C rail 30/15 to EN 60 715, for TS, SE, for W/D: 600 mm, L: 555 mm

Approvals

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------