

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**KL 1525.010**

**Svorkovnicové skrinky KL**

State: 27.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KL 1525.010 - Svorkovnicové skrinky KL Nerezová oceľ

Terminal boxes, stainless steel 1.4301 (AISI 304), Protection category IP 66.

## Features

|  |   |
|--|---|
| Obj. č.                                | KL 1525.010   |
| Materiál                               | Skriňa: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)<br>Kryt: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), polyuretánové penové tesnenie po celom obvode |
| Povrch                                 | Skriňa a kryt: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 180  |
| Rozsah dodávky                         | Skrinka s krytom<br>Rýchlozáver vrátane plastových vložiek  |
| Protection category NEMA               | NEMA 4X   |
| Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529 | IP 66   |
| Kód IK                                 | IK08  |
| Rozmery                                | Šírka: 400 mm<br>Výška: 200 mm<br>Hĺbka: 120 mm   |
| Hrúbka materiálu krytu                 | 1,25 mm   |
| Hrúbka materiálu skrine                | 1,25 mm   |
| Uzáver                                 | Počet uzáverov: 4   |
| Základný materiál                      | Stainless steel 1.4301 (AISI 304)   |
| Balenie                                | 1 pc(s).  |
| Netto hmotnosť                         | 3 kg  |
| Brutto hmotnosť                        | 3,46 kg   |
| Číslo colnej sadzby                    | 84879090  |
| ETIM 9                                 | EC000261  |
| ETIM 8                                 | EC000261  |

# Features

---

|               |   |
|---------------|---|
| ECLASS 8.0    | 27180101  |
| Popis výrobku | KL svorkovnicová skriňa, ŠxVxH 400x200x120 mm, nerez, 1.4301, bez montážnej dosky, s krytom, bez prírubovej dosky |

---

# Approvals

---

|              |  |
|--------------|--|
| Approvals    | Bureau Veritas<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Declaration of conformity<br>Declaration of conformity UK      |

---