


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6315.200**

**Nadzorne plošče z ročaji**

State: 21.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6315.200 - Nadzorne plošče z ročaji

Operating housings with modern sheet steel handle strips, with support arm cut-out Ø 130 mm to fit support arm system CP 60 / 120 / 180, service access optionally from the front or rear, aluminium front panel easily removable for machining, protection category IP 55.



## Features

Št. Modela	CP 6315.200
Material	Ohišje in vrata: jeklena pločevina Ročaji: aluminij Sprednja plošča: aluminij Pokrovčki: plastika
Površinska obdelava	Ohišje in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanost, teksturirana barva Ročaj: naravno eloksirano Sprednja plošča: naravno eloksirano
Barva	Ohišje in vrata: RAL 7035 Ročaj: naravno eloksirano Sprednja plošča: naravno eloksirano Pokrovčki: podobno RAL 7024
Obseg dobave	Ohišje z izrezom in ojačitvijo za priključek nosilne roke Ø 130 mm Sprednja stran z maksimalnim izrezom, prekrita s 3 mm aluminijasto sprednjo ploščo za enostavno obdelavo Stranski ročaji in pokrovčki Ključavnica z dvojnimi 3 mm vložki Integriran nosilec za notranjo montažo s TS sistemskimi luknjami
Mere	Širina: 380 mm Višina: 300 mm Globina: 210 mm

# Features

IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 55
Zasnova	Servicing access from the front
Opomba	Priključek nosilne roke in tečaj vrat je mogoče zamenjati z vrtenjem ohišja Opcijsko: priključek nosilne roke Ø 130 mm, predhodno oblikovan izven središča ojačitvene plošče, enostavno izvrtan Sistemi ključavnic za servisni dostop s sprednje strani: 41 mm ključavnični vložki, tip C, cilindrična ključavnica, plastični ročaji in T ročaji, tip C
Osnovni material	Aluminium
Opomba za model št.	Ustrezna montažna plošča 5050.430 z vrečko za pošiljanje 5050.507
Zaklepanje	Različica ključavnice: Odmična gred v obliki polmeseca Število ključavnic: 1 Vložek ključavnice: 3 mm dvojni nastavek
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	7,955 kg
Bruto teža	8,374 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ECLASS 8.0	27180505
Opis izdelka	CP Operating housing with handle strips, WHD: 380x300x210 mm, Sheet steel, handle strips made of aluminum, Servicing access from the front

# Approvals

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK
--------------	---