

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6321.000

Ohišje za namizni TFT zaslon do 24"

State: 26.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6321.000 - Ohišje za namizni TFT zaslon do 24"

Integral VESA 75/100 locator. Effective, attractive protection for commercially available desktop TFTs up to 24" in the formats 16:9/16:10. High protection category IP 65.

Features

Št. Modela	CP 6321.000
Zasnova	Nadzorno okno z enoslojnim varnostnim steklom
Material	Ohišje in vrata: jeklena pločevina Ročaji: aluminij Pokrovčki: plastika Nadzorno okno: enoslojno varnostno steklo TFT nosilec: jeklena pločevina
Površinska obdelava	Ohišje in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanost, teksturirana barva Ročaj: naravno eloksirano
Barva	Ohišje in vrata: RAL 7035 Ročaj: naravno eloksirano Pokrovčki: podobno RAL 7024
Obseg dobave	Ohišje z izrezom in ojačitvijo za priključek nosilne roke Ø 130 mm Nadzorno okno Nosilec za namizni TFT zaslon z lokatorjem VESA 75/100 Stranski ročaji in pokrovčki Zadnja vrata z desnim tečajem Ključavnica z dvojnimi 3 mm vložkom
Mere	Širina: 650 mm Višina: 450 mm Globina: 155 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 65
Število ključavnic	1

Features

Opomba	Priključek nosilne roke in tečaj vrat je mogoče zamenjati z vrtenjem ohišja Opcijsko: priključek nosilne roke Ø 130 mm, predhodno oblikovan izven središča ojačitvene plošče, enostavno izvrtan Vložek ključavnice je mogoče zamenjati za 27 mm vložke ključavnic tipa A, cilindrično ključavnico, plastične ročaje in T ročaje tipa B.
Osnovni material	Aluminium
Zaklepanje	Različica ključavnice: Ključavnica Število ključavnic: 1 Vložek ključavnice: 3 mm dvojni nastavek
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	16,468 kg
Bruto teža	17,335 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ECLASS 8.0	27180505
Opis izdelka	CP Operating housing for desktop TFT up to 24", WHD: 650x450x155 mm, Sheet steel, handle strips made of aluminum

Approvals

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK
--------------	-----------------------------------------------------------