

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1568.000

## Svorkovnicová skriňa KX

State: 8.7.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1568.000 - Svorkovnicová skriňa KX Nerezová oceľ

The stainless steel terminal box KX delivers maximum data quality and consistency of engineering while ensuring flexibility and reliability across a wide range of applications.



## Features

|  |   |
|--|---|
| Obj. č.                                | KX 1568.000   |
| Materiál                               | Skriňa: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)<br>Kryt: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), polyuretánové penové tesnenie po celom obvode |
| Povrch                                 | Skriňa a kryt: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 180  |
| Rozsah dodávky                         | Skriňa s krytom<br>Rýchlouzáver vrátane plastových vložiek  |
| Protection category NEMA               | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 3RX<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12   |
| Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529 | IP 66   |
| Type rating podľa UL 50E               | Type 1<br>Type 3R<br>Type 3RX<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12   |

# Features

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Rozmery                       | Šírka: 400 mm<br>Výška: 200 mm<br>Hĺbka: 120 mm   |
| Hrúbka materiálu krytu        | 1,25 mm   |
| Hrúbka materiálu skrine       | 1,25 mm   |
| Uzáver                        | Počet uzáverov: 4   |
| Základný materiál             | Stainless steel 1.4301 (AISI 304)   |
| Balenie                       | 1 pc(s).  |
| Netto hmotnosť                | 3,39 kg   |
| Brutto hmotnosť               | 3,4 kg  |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 13,68   |
| Číslo colnej sadzby           | 84879059  |
| ETIM 9                        | EC000261  |
| ETIM 8                        | EC000261  |
| ECLASS 8.0                    | 27180101  |
| Popis výrobku                 | KX svorkovnicová skriňa, ŠxVxH 400x200x120 mm, nerez 1.4301, bez montážnej dosky, s krytom, s rýchlozáverom |

# Approvals

|              |  |
|--------------|--|
| Approvals    | Bureau Veritas<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Declaration of conformity<br>PCF-declaration                   |