

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6702.000 CX podstavek

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6702.000 - CX podstavek

CX podstavki s štirimi širinami in dvema različnima globinama zagotavljajo osnovo za vsako konzolno rešitev. Zaklepna plošča AX zagotavlja enoten videz, dvodelne tesnilne plošče pa so priložene za enostavno napeljavo kablov.



Features

| | |
|---------------------|--|
| Št. Modela | CX 6702.000 |
| Zasnova | Podstavek |
| Opis izdelka | CX podnožja, ki so na voljo v štirih širinah in dveh različnih globinah, predstavljajo osnovo za vsako rešitev mize. Zaklepna plošča AX zagotavlja enoten videz, dvodelne podnožne plošče pa so priložene za enostavno upravljanje kablov. |
| Material | Ohišje: jeklena pločevina 1,5 mm Vrata: jeklena pločevina, 2,0 mm, penasto PU tesnilo po celotnem obodu Montažna plošča: jeklena pločevina, 2,5 mm |
| Površinska obdelava | Ohišje in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanost, teksturirana barva Montažna plošča: pocinkana |
| Barva | RAL 7035 |
| Obseg dobave | Odprto ohišje na vrhu Vrata ali dvojna vrata spredaj, s 3-točkovnim sistemom zaklepanja Montažna plošča Kabelske uvednice Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica |

Features

| | |
|---------------------------------|---|
| Mere | Širina: 1.200 mm Višina: 675 mm Globina: 400 mm |
| Mere montažne plošče (Š x V) | 1.120 mm x 625 mm |
| Število vrat | 2 |
| Kot odpiranja vrat | 130° |
| IK koda | IK10 |
| Opomba | Za tesnjenje podstavka je potrebna pokrivna plošča Za dvodelno sestavo konzole sta potrebna namizna enota in pokrivna plošča namizne enote Za sestavo 3-delne konzole sta potrebna namizna enota in konzola |
| IP razred zaščite po IEC 60 529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Osnovni material | Sheet steel |
| Število ključavnic | 1 |
| Različica ključavnice | 3-točkovni sistem zaklepanja |
| Vložek ključavnice | 3 mm dvojni nastavek |
| Zaklepanje | Različica ključavnice: 3-točkovni sistem zaklepanja Število ključavnic: 1 Vložek ključavnice: 3 mm dvojni nastavek |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 56 kg |
| Bruto teža | 57,125 kg |
| Carinska tarifna številka | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000784 |
| ETIM 8 | EC000784 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |
| Opis izdelka | CX console system, pedestal, WxHxD: 1200x675x400 mm, sheet steel |

Approvals

| | |
|--------------|---------------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Declaration of conformity |
