

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6703.000

CX podstavek

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6703.000 - CX podstavek

CX podstavki s štirimi širinami in dvema različnima globinama zagotavljajo osnovo za vsako konzolno rešitev. Zaklepna plošča AX zagotavlja enoten videz, dvodelne tesnilne plošče pa so priložene za enostavno napeljavo kablov.



Features

Št. Modela	CX 6703.000
Zasnova	Podstavek
Opis izdelka	CX podnožja, ki so na voljo v štirih širinah in dveh različnih globinah, predstavljajo osnovo za vsako rešitev mize. Zaklepna plošča AX zagotavlja enoten videz, dvodelne podnožne plošče pa so priložene za enostavno upravljanje kablov.
Material	Ohišje: jeklena pločevina 1,5 mm Vrata: jeklena pločevina, 2,0 mm, penasto PU tesnilo po celotnem obodu Montažna plošča: jeklena pločevina, 2,5 mm
Površinska obdelava	Ohišje in vrata: temeljni premaz, prašno barvana zunanost, teksturirana barva Montažna plošča: pocinkana
Barva	RAL 7035
Obseg dobave	Odprto ohišje na vrhu Vrata ali dvojna vrata spredaj, s 3-točkovnim sistemom zaklepanja Montažna plošča Kabelske uvednice Ključavnica: 3 mm dvojna ključavnica

Features

Mere	Širina: 1.600 mm Višina: 675 mm Globina: 400 mm
Mere montažne plošče (Š x V)	1.520 mm x 625 mm
Število vrat	2
Kot odpiranja vrat	130°
IK koda	IK10
Opomba	Za tesnjenje podstavka je potrebna pokrivna plošča Za dvodelno sestavo konzole sta potrebna namizna enota in pokrivna plošča namizne enote Za sestavo 3-delne konzole sta potrebna namizna enota in konzola
IP razred zaščite po IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Osnovni material	Sheet steel
Število ključavnic	1
Različica ključavnice	3-točkovni sistem zaklepanja
Vložek ključavnice	3 mm dvojni nastavek
Zaklepanje	Različica ključavnice: 3-točkovni sistem zaklepanja Število ključavnic: 1 Vložek ključavnice: 3 mm dvojni nastavek
Paketi	1 pc(s).
Neto teža	75 kg
Bruto teža	76,5 kg
Carinska tarifna številka	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Opis izdelka	CX console system, pedestal, WxHxD: 1600x675x400 mm, sheet steel

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity
