

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 1676.600

## Svorkovnicová skriňa HD

State: 9.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 1676.600 - Svorkovnicová skriňa HD

Enclosure solution tailored to the requirements of the food and beverage industry. All-round gap-free silicone seal between enclosure and cover. Hygiene-compliant quick-release hexagon fastener



## Features

|                |  |
|----------------|--|
| Obj. č.        | HD 1676.600  |
| Prevedenie     | Skrine s hygienickým dizajnom  |
| Materiál       | Skriňa a kryt: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm<br>Montážny uholník: oceľový plech, pozinkovaný, 2,0 mm<br>Skrutka uzáveru: z nerezovej ocele<br>Tesnenie: silikón, v súlade so smernicou FDA 21 CFR 177.2600 |
| Povrch         | Skrinka a kryt: jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400, hĺbka zrnitosti < 0,8 µm<br>Tesnenie: modrá farba (RAL 5010)  |
| Rozsah dodávky | Skrinka<br>Kryt<br>Montážna uholníková lišta (predmontovaná)<br>Tesnenie a uzatváracie skrutky (priložené)   |
| Rozmery        | Šírka vpredu: 400 mm<br>Šírka vzadu: 427 mm<br>Výška vpredu: 300 mm<br>Výška vzadu: 327 mm<br>Hĺbka: 120 mm  |
| Kód IK         | IK08   |

# Features

|   |   |
|---|---|
| Základný materiál                       | Stainless steel 1.4301 (AISI 304)   |
| Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529 | IP 66<br>IP X9  |
| Protection category NEMA                | NEMA 1<br>NEMA 3<br>NEMA 3X<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12<br>NEMA 13                                      |
| Type rating podľa UL 50E                | Type 1<br>Type 3<br>Type 3X<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12<br>Type 13                                      |
| Balenie                                 | 1 pc(s).  |
| Netto hmotnosť                          | 5,978 kg  |
| Brutto hmotnosť                         | 6,12 kg   |
| PCF per pack (cradle-to-gate)           | 21,2  |
| Číslo colnej sadzby                     | 84879090  |
| ETIM 9                                  | EC002713  |
| ETIM 8                                  | EC002713  |
| ECLASS 8.0                              | 27180101  |
| Popis výrobku                           | HD svorkovnicová skrinka, ŠxVxH 400x300x120 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301, s krytom a silikónovým tesnením |

# Approvals

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
|-----------|--------------------|

# Approvals

---

Explanations

Declaration of conformity

Declaration of conformity UK

PCF-declaration