

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.110

Systemové LED svítidlo

State: 3.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.110 - Systémové LED svítidlo

Systémové LED svítidlo – první svítidlo určené speciálně pro rozváděčové skříně! Inovativní LED technologie zajišťuje ještě více světla do všech koutů.



Features

| | |
|--------------------|---|
| Obj. číslo | SZ 2500.110 |
| Provedení | bez zásuvky |
| Výhody | Optimální osvětlení celé rozváděčové skříně Volitelná montáž pomocí západek do rastru, šroubem, nebo pomocí magnetu Použitelnost v jakékoliv aplikaci |
| Provedení | bez zásuvky |
| Materiál | Těleso svítidla: protlačovaný hliník Kryt svítidla: polykarbonát Zakončení svítidla: PC-ABS |
| Barva | Kryt: RAL 7016 |
| Rozsah dodávky | Včetně upevňovacích šroubů |
| Jmenovitý příkon | 7 W |
| Možnosti připojení | Napájení, 2-žilové Průchozí propojení, 2-žilové Dveřní polohový spínač |
| Třída ochrany | II (s ochrannou izolací) |

Features

| | |
|-------------------------------------|--|
| Druh montáže svítidla | Šroubové upevnění Západky do rastru Upevnění magnetem (příslušenství) |
| Možnosti montáže | Pro montáž do kompaktních rozvaděčových skříní AX je nutná lišta pro vnitřní vybavení AX a montážní úhelník Přímo na profil skříně s rozměrovým rastrem 25 mm |
| Světelný tok | 600 lm |
| Barva světla | 4000 K (neutrální bílá) |
| Poznámka | – Připojovací příslušenství se objednává samostatně |
| Rozměry | Šířka: 337 mm Výška: 55 mm Hloubka: 23 mm |
| Rozsah provozních teplot | -20 °C...55 °C |
| Jmenovité provozní napětí | 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529 | IP 20 |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 0,263 kg |
| Brutto hmotnost | 0,351 kg |
| Číslo celní sazby | 94054990 |
| ETIM 9 | EC000321 |
| ETIM 8 | EC000321 |
| ECLASS 8.0 | 27189241 |
| Popis výrobku | SZ systémové LED svítidlo, 600 lumenů, D: 337 mm, 100-230 V |

Approvals

| | |
|-----------|-----------------------|
| Approvals | ENEC 30 - KC Korea |
|-----------|-----------------------|

Approvals

Explanations

Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
PCF-declaration