

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8617.130

# Luknjani profil z montažno prirobnico, 23 x 64 mm

State: 23.5.2026 (Source: [rittal.com/si-sl](http://rittal.com/si-sl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8617.130 - Luknjani profil z montažno prirobnico, 23 x 64 mm za VX, VX IT, VX SE, AX plastika

Za prilagodljivo, individualno notranjo namestitev okvirja na notranji montažni ravni in za namestitev v kompaktna ohišja.



## Features

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Št. Modela                | VX 8617.130   |
| Opis izdelka              | Za spremenljivo in individualno notranje oblikovanje okvirja ohišja na notranji montažni ravnini in za vgradnjo v kompaktna stikalna ohišja.  |
| Prednosti                 | Preprosto namestite v sistemske luknje in jih privijte<br>Sistemske luknje na vseh štirih straneh<br>Z režami na vrhu in dnu za matice, za pritrditev lastnih komponent z metričnimi vijaki |
| Material                  | Jeklena pločevina   |
| Površinska obdelava       | Pocinkano   |
| Obseg dobave              | Sestavni deli   |
| Možnosti namestitve VX    | V ohišjih s širino/globino 600 mm, na notranji montažni ravni   |
| Možnosti namestitve VX SE | V ohišjih s širino/globino 600 mm, na notranji montažni ravni, skupaj z adaptersko tirnico za združljivost z VX   |
| Možnosti namestitve AX    | V ohišjih s širino/višino 600 mm, skupaj s tirnico za notranjo montažo AX in osnovno konfiguracijsko tirnico za AX  |

# Features

|  |  |
|--|--|
| Možnosti namestitve AX iz nerjavnega jekla | V ohišjih s širino/višino 600 mm, skupaj z osnovno konfiguracijsko tirnico   |
| Možnosti namestitve, AX plastika           | V ohišjih s širino 600 mm, skupaj z univerzalnim nosilcem  |
| Možnosti namestitve PC                     | V ohišjih s širino 600 mm, skupaj z adaptersko tirnico za združljivost z VX  |
| Možnosti namestitve WI                     | V ohišjih s širino/globino 600 mm, skupaj z adaptersko tirnico za združljivost z VX  |
| Možnosti namestitve VX podnožja/podstavka  | V podnožjih/podstavkih s širino/globino 600 mm na okrasnih ploščah podnožja/podstavka, skupaj z nosilcem za montažo podnožja/podstavka |
| Primerno za                                | Vrsta ohišja: VX<br>VX IT<br>VX SE<br>PC<br>IW<br>AX<br>AX plastic<br>Suitable for width or height or depth: 600 mm                    |
| Primerno za                                | VX sistem podnožja/podstavka   |
| Paketi                                     | 4 pc(s).   |
| Neto teža                                  | 2,24 kg  |
| Bruto teža                                 | 2,43 kg  |
| PCF na paket (od zibelke do vrat)          | 12,9   |
| Carinska tarifna številka                  | 73269098   |
| ETIM 9                                     | EC002620   |
| ECLASS 8.0                                 | 27189234   |
| Opis izdelka                               | VX Punched section, with mounting flange 23 x 64 mm, for inner mounting level, for W/H/D: 600 mm                                       |

# Approvals

# Approvals

---

Explanations

PCF-declaration