

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.730

Izrezani profil z montažno prirobnico, 14 x 39 mm

State: 21.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.730 - Izrezani profil z montažno prirobnico, 14 x 39 mm za VX, VX SE, PC, IW, AX

Za pritrditev kabelskih kanalov, nosilcev kabelskih kanalov, opreme, nameščene na vratih itd.



Features

| | |
|--|---|
| Št. Modela | VX 8619.730 |
| Opis izdelka | Za pritrditev kabelskih kanalov, nosilcev kabelskih cevi, komponent za vrata itd. |
| Material | Jeklena pločevina |
| Površinska obdelava | Pocinkano |
| Obseg dobave | Sestavni deli |
| Distance between fixing points | 675 mm |
| Za prilagoditev vratih s širino | 800 mm |
| Možnosti namestitve VX | Širina vrat 800 mm |
| Možnosti namestitve VX SE | Širina vrat 800 mm |
| Možnosti namestitve AX | V ohišjih s širino 800 mm, skupaj s tirnico za notranjo montažo AX |
| Možnosti namestitve AX iz nerjavnega jekla | V ohišjih z višino 800 mm |
| Možnosti namestitve, AX plastika | Širina vrat 800 mm |
| Možnosti namestitve PC | Širina vrat 800 mm |

Features

| | |
|---|---|
| Možnosti namestitve CX | Širina vrat 800 mm |
| Možnosti namestitve VX podnožja/podstavka | V podnožjih/podstavkih s širino 850 mm za montažo na vogalne elemente podnožja/podstavka |
| Navodila za sestavljanje | Za vgradnjo v AX jeklena pločevina, samo v kombinaciji z letvijo za notranjo namestitev AX |
| Opomba | Za namestitev lastnih komponent na luknjani del z montažno prirobnico so potrebni kovinski vijaki ali samorezni vijaki M5 |
| Primerno za | Vrsta ohišja: VX VX SE PC AX AX plastic CX one-piece console CX pedestal Suitable for width or height or depth: 800 mm |
| Primerno za | VX sistem podnožja/podstavka |
| Paketi | 4 pc(s). |
| Neto teža | 1,4 kg |
| Bruto teža | 1,588 kg |
| PCF na paket (od zibelke do vrat) | 10,52 |
| Carinska tarifna številka | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Opis izdelka | VX Punched section, with mounting flange 14 x 39 mm, for door width: 800 mm |

Approvals

| | |
|--------------|-----------------|
| Explanations | PCF-declaration |
|--------------|-----------------|