

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3105.320

# Vykurovacie jednotky pre rozdávateľové skrine

State: 24.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3105.320 - Vykurovacie jednotky pre rozvádzačové skrine bez ventilátora

Enclosure heaters to regulate relative humidity, prevent temperatures from dropping below the dew point and stop condensation forming inside the enclosure. This prevents consequential damage associated with corrosion or electrical short circuits. Version without fan. Continuous thermal output 10 – 150 W.



## Features

Obj. č.	SK 3105.320
Materiál	Hliník, eloxovaný
Rozsah dodávky	Vykurovacia jednotka PTC Rýchloupínacia svorka Upevňovací materiál
Poznámka	Na presnú reguláciu teploty v rozvádzačovej skrini sa odporúča termostat Na zamedzenie možnosti vzniku kondenzácie vodných pár obsiahnutých vo vzduchu odporúčame reguláciu kúrenia pomocou hygrostatu Vo väčších rozvádzačových skriniach sa najlepšie dosahuje rovnomerné rozloženie tepla montážou väčšieho počtu vykurovacích jednotiek s nižším výkonom
Poznámka k obj. č.	Použitie pri prevádzkovej teplote -40 °C je možné. Na vyžiadanie obdržíte vyhlásenie výrobcu. Iné napájacie napätie na vyžiadanie. Technické zmeny vyhradené.

# Features

Trvalý vykurovací výkon pri 10 °C	18 W - 20 W
Menovité prevádzkové napätie	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Rozmery	Šírka: 45 mm Výška: 120 mm Hĺbka: 46 mm
Predradené istenie	Istič/tavná poistka: 2 A
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 20
Trieda ochrany	II (all-insulated)
Rozsah prevádzkových teplôt	-33 °C...65 °C
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,2 kg
Brutto hmotnosť	0,219 kg
Číslo colnej sadzby	85162999
ETIM 9	EC000737
ETIM 8	EC000737
ECLASS 8.0	27180710
Popis výrobku	SK ohrievacia jednotka rozvádzača, bez ventilátora, 18-20 W, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, ŠxVxH: 45 x 120 x 46 mm

# Approvals

Approvals	CSA UR + C-UR (recognized)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK