

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3311.011 Ventilátorový modul

State: 2.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3311.011 - Ventilátorový modul pre LCP Rack/Inline CW

Increased cooling output. Additionally redundancy can be achieved or the electric power consumption can be reduced.



Features

Obj. č.	SK 3311.011
Výhody	Možno pripojiť počas prevádzky Výmena modulov ventilátorov bez použitia náradia
Popis funkcie	Pri montáži modulov ventilátorov do LCP sa zvýši aerodynamický výkon a tým aj chladiaci výkon príslušnej varianty. Pri dostatočnom chladiacom výkone je možné dodatočne namontované moduly ventilátorov využiť na zabezpečenie redundancie. Vďaka dodatočnej inštalácii ventilátorov nad rámec potrebného množstva vzduchu je možné znížiť elektrický príkon, pretože ventilátory pracujú s nižším počtom otáčok. Rovnako sa výrazne redukuje hladina hluku prístroja.
Rozsah dodávky	1 ventilátorová jednotka EC ventilátor Prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie Vrátane upevňovacieho materiálu

Features

Poznámka	<p>Sériové dodanie LCP SK 3311.130/.230/.530 (max. 30 kW) s ventilátorovým modulom.</p> <p>Na dosiahnutie max. chladiaceho výkonu 30 kW musí zákazník/ servis namontovať dva prídavné ventilátorové moduly.</p> <p>Sériové dodanie LCP LCP SK 3311.260/.560 (max. 55 kW) so štyrmi ventilátorovými modulmi.</p> <p>Na dosiahnutie max. chladiaceho výkonu 55 kW musí zákazník/ servis namontovať dva prídavné ventilátorové moduly.</p> <p>Sériové dodanie LCP SK 3311.540 (max. 30 kW) s dvoma ventilátorovými modulmi.</p> <p>Na dosiahnutie max. chladiaceho výkonu 30 kW musí zákazník/ servis namontovať dva prídavné ventilátorové moduly.</p>
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	6,851 kg
Brutto hmotnosť	7,212 kg
Číslo colnej sadzby	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Popis výrobku	SK Fan module, For LCP Rack/Inline CW

Approvals

Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK
--------------	---